

Verrijdbare TV Standaard - Mobiele TV Vloerstandaard voor 37-70" VESA Scherm (70kg) - TV Trolley met Schap en Opbergvak - Roteren/Kantelen - Universele TV Mount op Wielen

Productcode: MBLTVSTNDEC



Met deze mobiele tv-standaard kunt u een mobiel mediacentrum creëren met schermen van 37" tot 70" en tot 70 kg, waardoor u uw AV-apparatuur eenvoudiger van het ene klaslokaal, kantoor of opleidingsruimte naar het andere kunt verplaatsen. Voor meer stabiliteit en veiligheid werd de mobiele wagen voorzien van een grote 0,92 m x 0,70 m basis.

Deze mobiele tv-standaard met montagesysteem kan worden aangepast aan de verschillende configuraties in uw kantoor. U kunt het scherm ook tussen 0/+5° kantelen om de beste hoek voor uw omgeving te kiezen en schittering te verminderen en u kunt het scherm -90°/+90° roteren voor staand of liggend.

Voor nog meer mobiliteit heeft deze universele wagen een schap voor apparatuur dat goed toegankelijk moet zijn en een draagvermogen heeft van 5 kg, en een opslagcompartiment achter de tv dat ideaal is voor de opslag van apparatuur zoals contactdozen of mediaspelers. Om verstoring van grotere staande schermen te voorkomen, steekt het apparaatschap aan de achterkant naar buiten.

Door de duurzame constructie van deze sterke tv-standaard is hij ideaal voor commercieel gebruik, op plaatsen met meerdere gebruikers en waar mensen frequent van ruimte wisselen. De wagen is ook uitgerust met 4 polyurethaan zwenkwielen die met een pedaal kunnen worden vergrendeld en waarmee de wagen soepel over verschillende soorten vloeren/vloerbedekkingen kan worden verplaatst, zonder sleepsporen achter te laten. Het geïntegreerde kabelmanagement houdt uw kabels georganiseerd en uit het zicht. De kabels lopen door de kolommen, waarbij de ingangspunten zich onder het opslagcompartiment bevinden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Rol de wagen van de ene vergaderruimte, klaslokaal of andere ruimte naar de andere
- Deel media-apparatuur en minimaliseer kosten
- Installeer een stationair scherm tijdens speciale evenementen
- Installeer een permanent scherm op plaatsen waar u geen scherm aan de muur kunt bevestigen

Eigenschappen

- **HEAVY DUTY VERRIJDWARE TV-WAGEN:** Duurzame mobiele tv-kar voor 37-70 inch schermen (70kg); 4 vergrendelbare polyurethaan zwenkwielen met lage rolweerstand om sleepsporen te voorkomen. Stevig stalen onderstel om kantelen te voorkomen.
- **EENVOUDIG VERSTELBAAR:** Verrijdbare tv-standaard/wagen waarbij het midden van uw scherm zich op 137 cm van de vloer bevindt; kan 0/+5° worden gekanteld; +/-90° worden geroteerd waardoor het (platte) scherm eenvoudig kan worden versteld en staand of liggend kan worden vergrendeld
- **APPARATUURSCHAP & OPSLAG:** Mobiele tv-standaard met één schap geschikt voor apparaten (mediaspieler, laptop, etc.) tot 5 kg, en afgesloten compartiment achter de tv voor de opslag van apparatuur zoals contactdozen/mediaspelers | schapafmetingen: 42 x 29 cm
- **BEELDSCHERM COMPATIBILITEIT:** Universele LCD/LED tv-beugel ondersteunt tv's en interactieve schermen; compatibel met merken zoals LG, Samsung, Sony & Sharp; ondersteunt VESA-patronen 200x200, 300x300, 350x350, 400x200, 400x400, 600x200, 600x400; inclusief schroeven/onderleggingen
- **ORGANISEER UW PRESENTATIEWAGEN:** Verrijdbare tv-wagen met geïntegreerd kabelmanagement zodat uw kabels netjes door elke kolom lopen; afgesloten compartiment voor het opbergen van uw apparatuur; inclusief kabelklemhouders en herbruikbare kabelklemmen om alles netjes te organiseren

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Aantal ondersteunde schermen	1
Montage-opties	Mobiele wagen

VESA gatenpatroon(/-patron en)	200x200 mm
	300x300 mm
	350x350 mm
	400x200 mm
	400x300 mm
	400x400 mm
	600x200 mm
	600x400 mm

Prestaties

Minimale schermgrootte	37"
Maximale schermgrootte	70"
Past op curved scherm	Ja
Video Wall	Nee
Hoogte verstelling	Nee
Kantelen	0° / +5°
Schermmrotatie	90°

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Lengte product	27.6 in [70.2 cm]
Breedte product	36.2 in [92.0 cm]
Hoogte product	62.8 in [159.5 cm]
Gewicht product	52.5 lb [23.8 kg]

Verpakkingsinform

atie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	34.2 in [86.9 cm]
Breedte Verpakking	3.4 ft [1.0 m]
Hoogte Verpakking	6.1 in [15.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	56.0 lb [25.4 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - basis
	4 - wielen
	2 - Onderste kolommen
	2 - Bovenste kolommen
	1 - Apparatuurschap
	2 - Schapbeugels
	1 - Voorste beugel afdekplaat
	1 - VESA-montageplaat
	1 - Achterste beugel afdekplaat
	2 - VESA verlengarmen (L)
	2 - VESA verlengarmen (R)
	4 - Kabelafdekplaten
	8 - M8 x 20 mm schroeven
	8 - M6 x 8 mm schroeven
	16 - M6x12 mm schroeven
	1 - M6 x 18 mm schroef
	8 - M8 x 8 mm schroeven

- 5 - Kabelklemhouders
- 5 - kabelklemmen
- 1 - M6 sleutel
- 1 - M10 sleutel
- 1 - 4 mm inbussleutel
- 1 - 5 mm inbussleutel
- 4 - M5 x 14 mm schroeven
- 4 - M6 x 14 mm schroeven
- 4 - M6 x 30 mm schroeven
- 4 - M8 x 30 mm schroeven
- 4 - M8 x 50 mm schroeven
- 4 - onderleggringen
- 8 - Kleine afstandsringen
- 1 - Grote afstandsringen

Garantiebepalingen

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.