

Adaptador Convertidor HDMI a VGA - Para Conectar un Mac Mini o un MacBook a un Proyector o Pantalla VGA

ID del Producto: MCHD2VGA



El adaptador de video HDMI®/HDMI® Micro a VGA activo, modelo MCHD2VGA, permite la conversión de HDMI o HDMI Micro (adaptador HDMI a HDMI Micro incluido) a señal VGA, y es compatible con resoluciones de hasta 1080 p (1920x1080). El adaptador HDMI a VGA está diseñado para mostrar contenidos generados por los usuarios, como presentaciones, documentos y hojas de trabajo en un proyector o monitor VGA.

Perfecto para mostrar contenidos de un teléfono móvil, una tableta u otros dispositivos móviles en un monitor o televisor VGA.

Respaldado por StarTech.com con dos años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Llévelo con su portátil, smartphone o tablet para conectarlo con pantallas VGA, en aplicaciones las que haya que traer su propio equipo (en inglés, "BYOD").
- Comparta sus presentaciones a través del proyector de un aula o una sala de juntas
- Conecte el puerto HDMI de baja potencia de un Mac Mini o MacBook a un proyector VGA

- Alimentado por medio del puerto USB de su ordenador para mayor movilidad y rápida instalación

Características

- Adaptador Micro HDMI a HDMI incluido, para mayor compatibilidad con teléfonos celulares y tablets equipadas con Micro HDMI
- Conversor activo para dispositivos equipados con una salida HDMI de baja potencia, como los MacBook y los Mac Mini
- Práctica alimentación por USB, mediante el adaptador USB a conexión de CA (corriente alterna) incluido
- Compatible con resoluciones de video de hasta 1920x1200/1080p

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	HDMI
Cantidad de Puertos	1
Salida A/V	VGA
Soporte de Audio	No
Estándares Industriales	HDMI® de alta velocidad

Rendimiento

Resoluciones Admitidas	1920x1200, 1920x1080 (1080p), 1600x1200 @ 60Hz
------------------------	--

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB Mini B (5 pines)
Conector A	1 - HDMI (19 pines)
Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	1 A
Tipo de Enchufe	USB Mini B (5 pines)
Consumo de Energía	1.75

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	2.5 in [64.0 mm]
Ancho del Producto	1.6 in [4.1 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.4 cm]
Peso del Producto	1.3 oz [38.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.3 in [21.0 cm]
Ancho de la Caja	5.9 in [15.0 cm]
Altura de la Caja	2.0 in [50.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	10.0 oz [284.0 g]

Contenido de la

Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador HDMI® a VGA
	1 - Cable HDMI® a HDMI Micro
	1 - Adaptador de alimentación de CA a USB (Norteamérica)

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.