

## Convertitore multimediale Ethernet in fibra 10GbE per rete 1 / 2,5 / 5 / 10Gbps NBASE-T SFP a RJ45 Multigigabit monomodale / multimodale Fibra ottica a rame Rete Ethernet a ponte in fibra

Product ID: MCM10GSFP

Questo convertitore multimediale in fibra Ethernet offre un modo semplice ed economico per ampliare la rete tramite fibra, utilizzando lo slot SFP+ preferito. Consente di convertire una connessione Ethernet in rame RJ45 in fibra da 10 Gigabit per ampliare la rete su distanze maggiori o di collegare le workstation agli switch.

Il convertitore multimediale RJ45 in fibra offre una soluzione economica per collegare una rete Ethernet a dispositivi remoti tramite un backbone in fibra. È dotato di uno slot SFP+ aperto che supporta l'SFP+ a 10 Gigabit conforme a MSA più adatto alla configurazione della connessione in fibra utilizzata (monomodale/multimodale) e ai requisiti di distanza.

Il convertitore multimediale in fibra da 10Gb supporta la negoziazione automatica fornendo al tempo stesso una connettività versatile per le reti e i dispositivi esistenti grazie all'ottimizzazione dell'utilizzo e delle prestazioni delle apparecchiature di precedente generazione.

- 10GBASE-ER
- 10GBASE-LR
- 10GBASE-LW
- 10GBASE-EW
- 10GBASE-R
- 10GBASE-SR
- 10GBASE-SW
- 10GBASE-T

Il convertitore multimediale in fibra non gestito è caratterizzato da un design autonomo e compatto e da una semplice configurazione plug-and-play che garantiscono un'installazione semplice e rapida.

Superamento dei limiti di distanza dei tradizionali cavi di rete con i convertitori multimediali in fibra StarTech.com. I nostri convertitori consentono di collegare diversi tipi di cavi di rete e di ampliare le reti tra edifici e su distanze maggiori. Abbiamo le soluzioni adatte per ampliare una connessione di rete da 550 m a 40 km. Il convertitore multimediale in fibra Ethernet MCM10GSFP è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita in più lingue con base in Nord America.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Campus
- Aziende
- Strutture governative
- Stadi
- Aree che necessitano di accesso alla rete

### Features

- CONVERTITORE MULTIMEDIALE ETHERNET FIBRA: estende e converte la fibra da 10 Gbps in rame RJ45; supporta connessioni in fibra multimodale e monomodale e un'ampia varietà di protocolli per fibra ottica a seconda del modulo SFP+ utilizzato
- IMPLEMENTAZIONE REMOTA: funzionalità plug-and-play per la conversione della rete Ethernet da rame a fibra o da fibra a rame con slot SFP+ aperto per qualsiasi modulo SFP+ compatibile con MSA; può essere implementato da personale non tecnico
- SPECIFICHE TECNICHE: 1/2,5/5/10 Gbps | 10GBASE-T e NBASE-T | 850 nm | 550 m | Non gestito | LFP | 802.11ax | WIFI 6 | SMF e MMF | SC (Full Duplex) | RJ45 | Montabile | Adattatore di alimentazione incluso | SFP+ aperto

- DESIGN AFFIDABILE E RESISTENTE: alloggiamento esterno in acciaio con protezione da sovratensioni ESD; protezione dalle scariche elettriche in aria e a contatto. Il valore MTBF supera le 38.400 ore
- TESTATO e COLLAUDATO: questo convertitore multimediale multigigabit è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dall'assistenza di consulenti tecnici multiligue gratuita a vita 24/5 a supporto delle implementazioni in tutti i fusi orari.

Hardware	Warranty	2 Years
	PoE	No
	Standard del settore	IEEE 802.3ae 10GBASE-LR
	Standard del settore	IEEE 802.3ae 10GBASE-SR
	Standard del settore	IEEE 802.3ae 10GBASE-T
	Standard del settore	IEEE 802.3ae 10GBASE-ER
	Standard del settore	IEEE 802.3ae 10GBASE-EW
	Standard del settore	IEEE 802.3ae 10GBASE-R
	Standard del settore	IEEE 802.3ae 10GBASE-SW
	Standard del settore	IEEE 802.3ae 10GBASE-LW
Prestazioni	Tipo fibra	Single Mode / Multi Mode
	Modalità operativa fibra	Full-Duplex
	Possibilità di gestione in remoto	No
	Reti compatibili	10 Gbps
	Negoziazione automatica	Yes
	Auto MDIX	Yes
	Jumbo Frame Support	9K max.
	MTBF	38400 ore
Connettore/i	Connettore A	RJ-45
	Connettore B	SFP+
Indicatori	Indicatori LED	Alimentazione
	Indicatori LED	Connessione
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	AC Adapter Included
		2.5A

	Corrente ingresso	5 DC
	Tensione di uscita	2A
	Corrente di uscita	Positive
	Tipo punta centrale	M
	Tipo presa	
<hr/>		
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°C)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 120°C (-40°F to 248°F)
	Umidità	10% ~ 90%
<hr/>		
Caratteristiche fisiche	Colore	Black
	Tipo enclosure	Aluminum
	Lunghezza prodotto	4.8 in [1.2 cm]
	Larghezza prodotto	3.1 in [80.000 mm]
	Altezza prodotto	1.2 in [30.000 mm]
	Peso prodotto	9.7 oz [274.000 g]
<hr/>		
Informazioni confezione	Package Length	8.1 in [2.1 cm]
	Package Width	5.7 in [1.4 cm]
	Package Height	1.5 in [38.000 mm]
	Peso spedizione (confezione)	12.4 oz [350.000 g]
<hr/>		
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	Convertitore multimediale
	Incluso nella confezione	adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ)
	Incluso nella confezione	Manuale di istruzioni
<hr/>		

\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

