

10 GbE-fiber-Ethernet-mediaomvandlare fr 1/2,5/5/10 Gbps ntverk NBASE-T SFP till RJ45
Multigigabit enkellges/flerlges fiberoptiskt till kopparntverksbaserat Ethernet till Fiber Bridge
Product ID: MCM10GSFP



Denna Ethernet-fibermediaomvandlare r ett enkelt och kostnadseffektivt stt att frlnga ditt ntverk ver fiber, med hjlp av SFP+ du sjlv vljer. Den omvandlar en RJ45 Ethernet-kopparanslutning till 10 Gigabit fiber fr att frlnga ditt ntverk ver strre avstnd eller ansluta arbetsstationer till switchar.

RJ45 till fibermediaomvandlaren r ett kostnadseffektivt stt att ansluta ditt Ethernet-ntverk till fjrrenheter ver ett fiberstamnt. Den har en ppen SFP+-port som stder den MSA-kompatibla 10 Gigabit SFP+ som bst passar din fiberinstallation (enkellge/multlge) och dina distansbehov.

10 Gb fibermediaomvandlaren stder auto-negotiation samtidigt som den ger mngsidiga anslutningsmjligheter till befintliga ntverk och enheter, vilket maximerar anvndningen och prestandan hos ldre utrustning.
10GBASE-ER 10GBASE-LR 10GBASE-LW 10GBASE-EW 10GBASE-R
10GBASE-SR 10GBASE-SW 10GBASE-T

Den ohanterade fibermediaomvandlaren har en fristende och kompakt design med enkel plug-and-play-installation fr att garantera en snabb och enkel installation.

Bemstra avstnds begrnsningarna hos traditionella ntverkskablar med StarTech.coms fibermediaomvandlare. Vra omvandlare ansluter olika typer av ntverkskablar och hjlper dig att frlnga ntverken mellan byggnader och lngre strckor. Oavsett om du behver frlnga en ntverksanslutning 550 m eller 40 km s kan vi hjlpa dig. MCM10GSFP ethernet-fibermediaomvandlare tcks av StarTech.coms 2-rsgaranti och gratis teknisk support p flera sprk baserad i Nordamerika.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Campus-verksamhet
- Fretag
- Myndighetslokaler
- Sportanläggningar
- Områden som kräver nätverkskomst

Features

- FIBER ETHERNET-MEDIAOMVANDLARE: Frångr och omvandlar 10 Gbps fiber till RJ45-koppar; stöder fiberanslutningar i fler- eller enkeltg och mnga olika typer av fiberprotokoll beroende p vilken SFP+-modul som anvnds
- PLACERA UT MED FJRRSTYRNING: Plug-and-play fr koppar till koppar eller fiber till koppar-omvandling av Ethernet-nätverk med en ppen SFP+ -plats fr alla MSA-kompatibla SFP+-moduler; fr placeras ut av personer utan teknisk utbildning
- TEKNISKA SPECIFIKATIONER: 1/2,5/5/10 Gbps 10GBASE-T och NBASE-T 850 nm 550 m Ej styrd LFP 802.11ax WIFI 6 SMF och MMF SC (full duplex) RJ45 Monteringsbar Strmadapter medföljer ppen SFP+
- PLITLIG OCH HLLBAR DESIGN: Extern kpa av stl med ESD-verspningsskydd; skydd fr kontakt och luftutslpp. MTBF-klassificeringen verstiger 38 400 timmar
- TESTAD OCH PROVAD: Denna multigigabit-mediaomvandlare tcks av StarTech.com:s 2-rsgaranti och har gratis flersprkig livstidsgaranti p teknisk support dygnet runt fr anvndning oavsett tidszon.

Hrdvara	Warranty	2 Years
	PoE	No
	Industristandarder	IEEE 802.3ae 10GBASE-LR
	Industristandarder	IEEE 802.3ae 10GBASE-SR
	Industristandarder	IEEE 802.3ae 10GBASE-T
	Industristandarder	IEEE 802.3ae 10GBASE-ER
	Industristandarder	IEEE 802.3ae 10GBASE-EW
	Industristandarder	IEEE 802.3ae 10GBASE-R
	Industristandarder	IEEE 802.3ae 10GBASE-SW
	Industristandarder	IEEE 802.3ae 10GBASE-LW

Prestanda	Fibertyp	Single Mode / Multi Mode
	Fiber-driftslge	Full-Duplex
	Fjrrhantering	No
	Kompatibla nätverk	10 Gbps
	Auto-Negotiation	Yes
	Auto MDIX	Yes
	Jumbo Frame Support	9K max.

Medeltid mellan fel (MTBF) 38400 timmar

Kontakt(er)	Connector A	RJ-45
	Connector B	SFP+
Indikatorer	LED-indikatorer	Strm
	LED-indikatorer	Lnk
Strm	Power Source	AC Adapter Included
	Instrm	2.5A
	Utspnning	5 DC
	Utstrm	2A
	Polaritet p mittpol	Positive
	Kontakttyp	M
Milj	Drifttemperatur	0C to 70C (32F to 158C)
	Frvaringstemperatur	-40C to 120C (-40F to 248F)
	Luffuktighet	10% ~ 90%
Utseende	Frg	Black
	Kabinetttyp	Aluminum
	Produktlngd	4.8 in [1.2 cm]
	Produktbredd	3.1 in [80.000 mm]
	Produktthjd	1.2 in [30.000 mm]
	Produktvikt	9.7 oz [274.000 g]
Frpackning	Package Length	8.1 in [2.1 cm]
	Package Width	5.7 in [1.4 cm]
	Package Height	1.5 in [38.000 mm]
	Fraktvikt (frpackning)	12.4 oz [350.000 g]
Vad det r i ldan	Ingr i paketet	Mediakonverterare
	Ingr i paketet	universell strmadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
	Ingr i paketet	Instruktionsbok

****Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

