

Gigabit Ethernet-fibermediaomvandlare med öppen SFP-port

Produkt ID: MCM1110SFP



Denna fibermediaomvandlare är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att förlänga ditt nätverk över fiber, med hjälp av ditt val av SFP. Den konverterar en RJ45 Ethernet-kopparanslutning till Gigabit-fiber för att förlänga ditt nätverk över större avstånd eller ansluta arbetsstationer till switchar. Omvandlaren ger en kraftfull nätverkslösning för universitetsområden, företag, myndighetsbyggnader, idrottsplatser eller andra arenor som behöver nätverksåtkomst.

Gigabit-fibermediaomvandlaren är ett kostnadseffektivt sätt att ansluta ditt Ethernet-nätverk till avlägsna enheter över ett fiberstamnät. Den har en öppen SFP-port som låter dig välja den MSA-kompatibla SFP som bäst passar ditt fiberanslutningsläge (enkel-/multiläge) och krav på avstånd.

Fibermediaomvandlaren är fullt kompatibel med 10/100/1000Base-T Ethernet-nätverk och stöder auto-negotiation för att ansluta nätverk med olika hastigheter och enheter till ett Gigabit-fibernätverk. Den ger mångsidiga anslutningar till dina befintliga nätverk och enheter så att du kan maximera användningen och prestandan på din äldre utrustning.

Den okontrollerade fibermediaomvandlaren har en fristående design med enkel plug-and-play-installation för att garantera snabb och enkel installation. Omvandlaren har en kompakt storlek som ger dig flexibla installationsalternativ - inklusive väggmontering.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Idealisk för myndigheter eller företag som kräver säkra anslutningar och där EMI inte accepteras
- Förläng eller anslut flera nätverk kostnadseffektivt med hjälp av fiberkablage
- Ge anslutning till användare som befinner sig på ett isolerat område i en stor anläggning eller i en separat byggnad
- Öppen SFP-port låter dig anpassa ditt anslutningsläge eller -avstånd med hjälp av de flesta MSA-kompatibla sändtagarna

Funktioner

- **ETHERNET ÖVER FIBERFÖRLÄNGNING:** Använd denna full-duplex RJ45-mediakonverterare för koppar till fiber för att kostnadseffektivt konvertera och utöka en Gigabit Ethernet-anslutning. Stöd för LFP (Link Fault Pass)
- **FLEXIBEL KONFIGURATION:** Fibermediakonverterare med öppen SFP-plats som gör att du kan anpassa nätverkets förlängningsavstånd efter dina behov med valfri MSA-kompatibel sändtagare med flera lägen eller ett läge
- **AUTO-NEGOTIATION:** Mediakonverteraren har en 10/100/1000 Mbps kompatibel RJ45-port som stöder auto-negotiation för att överbrygga olika nätverksenheter/-hastigheter till ett Gigabit fibernätverk. Stödjer IEEE 802.1q Tag VLAN pass-through och 9K-jumboramar
- **KOMPAKT OCH TÅLIG:** Mediakonverteraren har en kompakt, lätt design och kan monteras eller placeras på valfri plats med liten eller ingen konfiguration. Idealisk för verksamhetskritiska tillämpningar. TAA-kompatibel
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Denna mediakonverterare är designad och utformad för professionella IT-experter och har en 2 års garanti, inklusive gratis teknisk livstidssupport dygnet runt, alla vardagar på flera språk

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
PoE	Nej
WDM	Nej
Industristandarder	IEEE 802.3 10BASE-T
	IEEE 802.3u 100BASE-TX
	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
	IEEE 802.3z 1000BASE-SX

IEEE 802.3z 1000BASE-LX

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	1 Gbps
Fibertyp	Single Mode / Multi Mode
Fiber-driftsläge	Full-duplex
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Medeltid mellan fel (MTBF)	> 50 000 timmar vid 25°C

Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter	1 - RJ-45
	1 - SFP-plats

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Fiberdataöverföringshastigheter och avstånd beror på vilken SFP-sändtagare som används (säljes separat)
------	---

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Ström
	1 - Fiberport länk/aktivitet
	1 - Kopparport länk/aktivitet
	1 - 1000 Mbps

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.4 A
Utspänning	5 DC

Utström	2 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	N
Strömförbrukning	10

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet	5~95 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Brun
Kabinettyp	Stål
Produktlängd	3.7 in [9.5 cm]
Produktbredd	2.8 in [7.0 cm]
Produkthöjd	1.0 in [2.6 cm]
Produktvikt	6.5 oz [184.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	5.5 in [13.9 cm]
Paketets bredd	11.2 in [28.5 cm]
Paketets höjd	2.7 in [6.9 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.1 lb [0.5 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Gigabit Ethernet-fibermediaomvandlare med öppen SFP-port
	1 - Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)

Warranty
Information

Warranty

2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.