

30 cm Micro-SATA naar SATA met SATA-Voeding Adapterkabel

Productcode: MCSATAF12S



De 30 cm lange MCSATAF12S Micro-SATA naar SATA adapterkabel van StarTech.com is aan één uiteinde voorzien van een standaard vrouwelijke SATA-dataconnector en een mannelijke SATA-voedingsconnector en aan het andere uiteinde van een vrouwelijke micro-SATA-connector, zodat u een 1,8 inch SSD (Solid State Drive) kunt aansluiten op een computer zoals u dat zou doen met een standaard SATA harde schijf.

De Micro-SATA naar SATA adapter ondersteunt zowel 3,3 V als 5 V schijven en wordt geleverd met onze levenslange garantie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- Voldoet aan de Serial ATA III specificaties

Hardware

Garantiebeleid

Lifetime

	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties	Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
Connector(en)	Connector A	1 - Micro SATA (16-polig, data & voeding)
	Connector B	1 - SATA (7-polig, data)
		1 - SATA voeding (15-polig)
Fysieke eigenschappen	Kleur	Rood
	Kabellengte	12.0 in [304.8 mm]
	Lengte product	12.0 in [30.5 cm]
	Breedte product	1.9 in [4.9 cm]
	Hoogte product	0.4 in [0.9 cm]
	Gewicht product	0.6 oz [18.0 g]
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	5.0 in [12.6 cm]
	Package Width	0.5 in [1.2 cm]
	Package Height	8.6 in [21.9 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	0.6 oz [18.0 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 30 cm Micro-SATA naar SATA met SATA-Voeding Adapterkabel
Garantiebepalinge		

n

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.