

30 cm Micro SATA till SATA med SATA strömkabeladapter

Produkt ID: MCSATAF12S



StarTech.coms MCSATAF12S 30 cm Micro SATA till SATA adapterkabel har en standard SATA data-honkontakt och en SATA ström-hankontakt i en ände och en mikro SATA honkontakt i den andra och låter dig ansluta en 1,8" SSD (solid state-enhet) till en dator på samma sätt som du skulle ansluta en vanlig SATA-hårddisk.

Micro SATA/SATA-adaptern stöder både 3,3V och 5V SSD-enheter och täcks av livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

Funktioner

- Kompatibel med seriell ATA III-specifikationer

Hårdvara

Garantipolicy

Lifetime

Kabelmanteltyp

PVC - Polyvinyl Chloride

Prestanda

Typ och hastighet

SATA III (6 Gbps)

Kontakt(er)		
Connector A		Micro SATA (16-stifts, data & ström)
Connector B		SATA (7-stifts, data)
		SATA-ström (15-stifts)
Utseende		
Färg		Röd
Kabellängd		12.0 in [30.5 cm]
Produktlängd		12.0 in [30.5 cm]
Produktbredd		1.9 in [49.0 mm]
Produkt höjd		0.4 in [9.0 mm]
Produktvikt		0.6 oz [18.0 g]
Förpackning		
Package Length		5.0 in [12.6 cm]
Package Width		0.5 in [12.0 mm]
Package Height		8.6 in [21.9 cm]
Fraktvikt (förpackning)		0.6 oz [18.0 g]
Vad det är i lådan		
Ingår i paketet		30 cm Micro SATA till SATA med SATA strömkabeladapter

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

