

Câble Mini DisplayPort 1.2 de 1m - Cordon Mini DP vers Mini DP - M/M - Mini DisplayPort 4K

N° de produit: MDISP1M



Le câble Mini DisplayPort™ 1.2 MDISP1M de 1 mètre comporte 2 connecteurs Mini DP mâles et représente une solution fiable pour le raccordement de tous les ordinateurs portables compatibles Mini DisplayPort (dont la gamme de produits Mac®) à un écran Mini DisplayPort.

Le câble mDP prend en charge des résolutions élevées jusqu'à 4k x 2k (3840 x 2160) à 60 Hz avec une bande passante HBR2 maximale de 21,6 Gb/s. Ce câble prend également en charge le flux MST (Multi-Stream) pour plusieurs écrans installés en série et offre un support audio en option.

Le MDISP1M bénéficie de la garantie à vie StarTech.com pour une fiabilité garantie et pour assurer que le contenu protégé de façon numérique s'affiche correctement grâce à des capacités HDCP et DPCP.

Remarque : Les ordinateurs portables et de bureau récents (p. ex., Apple®) sont uniquement équipés de ports Thunderbolt™. Nos câbles Mini DisplayPort peuvent être connectés à des ports Thunderbolt, ce qui vous permet de brancher vos écrans compatibles Mini DisplayPort.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Permet de brancher votre ordinateur portable ou de bureau Mini DisplayPort à un écran compatible Mini DisplayPort

### Spécifications techniques

- Prise en charge de haute-résolution pouvant atteindre 4K x 2K
- Prise en charge de bande passante à débit élevé 2 (HBR2) jusqu'à 21,6 Gb/s
- Conception et fabrication conformes aux normes DisplayPort 1.2
- Rétrocompatible avec DisplayPort 1.1
- Prend en charge la norme DPCP (DisplayPort Content Protection), ainsi que la norme HDCP
- Connecteurs plaqués or

---

#### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	19
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)

---

#### Performance

Résolutions numériques max.	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
-----------------------------	------------------------------

---

#### Connecteur(s)

Connecteur A	Mini-DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	Mini-DisplayPort (20 broches)

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	32 AWG
Longueur de câble	39.4 in [100 cm]



Longueur du produit 39.4 in [100 cm]

Poids du produit 1.4 oz [39.9 g]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 7.9 in [20 cm]

Package Height 0.5 in [12 mm]

Poids brut 1.4 oz [40.3 g]

---

Contenu du  
paquet

Inclus dans le paquet Câble Mini DisplayPort 1.2 de 1m - M/M

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

