

Cavo Mini DisplayPort da 1m - Cavo Video Ultra HD 4K x 2K - Cavo Mini DisplayPort 1.2 - Cavo per Monitor da Mini DP a Mini DP - Cavo mDP Compatibile Thunderbolt 2 - M/M

ID prodotto: MDISP1M



Il cavo Mini DisplayPort™ 1.2 MDISP1M presenta 2 connettori Mini DisplayPort (maschi) e offre una soluzione affidabile per la connessione da un laptop dotato di Mini DisplayPort (compresa la famiglia di prodotti Mac®) a un monitor dotato di Mini DisplayPort.

Il cavo mDP supporta risoluzioni elevate fino a 4k x 2k (3840 x 2160) a 60Hz con una larghezza di banda HBR2 massima di 21,6 Gbps. Il cavo supporta inoltre il Multi-Stream (MST) per il collegamento a margherita di più monitor e fornisce il supporto audio opzionale.

MDISP1M assicura che i contenuti digitalmente protetti vengano visualizzati correttamente grazie alla funzione HDCP e DPCP.

Nota: I computer laptop e desktop più recenti (ad esempio Apple®) vengono forniti solo con porte Thunderbolt™. I nostri cavi Mini DisplayPort possono essere collegati alle porte Thunderbolt, consentendo di collegarli ai display compatibili con Mini DP.

Certificazioni, report e compatibilità







Applicazioni

• Consente il collegamento di laptop o desktop dotati di Mini DisplayPort a un display compatibile con Mini DisplayPort



Caratteristiche

- CAVO MINI DISPLAYPORT 1.2: cavo Mini DisplayPort v1.2 da 1m con supporto 4Kx 2K, larghezza di banda di 21,6 Gbps, HBR2, audio 8 canali, Multi-Stream Transport (MST), GTC per una precisa sincronizzazione dei canali audio e Stereo 3D (2560 x 1600p 120Hz)
- COMPATIBILITÀ: questo non è un cavo Thunderbolt e non è compatibile con periferiche Thunderbolt come docking station, display o Enclosure esterne Può tuttavia essere utilizzato per collegare un laptop Thunderbolt 2 a un monitor Mini DisplayPort
- DESIGN AFFIDABILE: i connettori in ABS durevoli, con scarico della trazione e guaina in PVC flessibile, impediscono lo sfilacciamento o i danni dovuti alla piegatura o all'uso improprio La sottostruttura del connettore in metallo fornisce schermatura EMI
- STRUTTURA DI QUALITÀ: cavo mDP 32AWG con connettori placcati in oro per una migliore integrità e affidabilità del segnale Schermatura EMI superiore con foglio di rame su due lati per un segnale audio e video di qualità Retrocompatibile con DP1.1
- SPECIFICHE: 1 m Cavo Mini DP nero DisplayPort v1.2 Cavo maschio mDP a maschio mDP 32 AWG Rivestimento: cavo in PVC, connettore ABS Schermatura: foglio di alluminio-mylar con treccia Protocolli: HBR2, MST, GTC Supportato a vita

Hardware		
	Norme di garanzia	Lifetime
	Numero di conduttori	19
	Placcatura connettori	Nichel
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
	Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)
Prestazioni	Risoluzioni digitali massime	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
Connettore/i		
	Connettore A	1 - Mini-DisplayPort (20 pin)
	Connettore B	1 - Mini-DisplayPort (20 pin)



Caratteristiche

fisiche		
	Colore	Nero
	Stile connettori	Dritto
	Diametro filo	32 AWG
	Lunghezza del cavo	3.3 ft [1 m]
	Lunghezza prodotto	3.3 ft [1.0 m]
	Larghezza prodotto	1.3 in [3.4 cm]
	Altezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
	Peso prodotto	1.4 oz [39.9 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	8.7 in [22.0 cm]
	Package Width	7.9 in [20.0 cm]
	Package Height	0.5 in [1.2 cm]
	Peso spedizione (confezione)	1.4 oz [40.3 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Cavo Mini DisplayPort 1.2 da 1m M/M

st L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.