

Cavo Mini DisplayPort 1.2 - DisplayPort 4k da 1m M/M

ID prodotto: MDISP1M



Il cavo Mini DisplayPort™ 1.2 MDISP1M presenta 2 connettori Mini DisplayPort (maschi) e offre una soluzione affidabile per la connessione da un laptop dotato di Mini DisplayPort (compresa la famiglia di prodotti Mac®) a un monitor dotato di Mini DisplayPort.

Il cavo mDP supporta risoluzioni elevate fino a 4k x 2k (3840 x 2160) a 60Hz con una larghezza di banda HBR2 massima di 21,6 Gbps. Il cavo supporta inoltre il Multi-Stream (MST) per il collegamento a margherita di più monitor e fornisce il supporto audio opzionale.

MDISP1M è coperto dalla garanzia a vita StarTech.com per un'affidabilità garantita ed assicura che i contenuti digitalmente protetti vengano visualizzati correttamente grazie alla funzione HDCP e DPCP.

Nota: I computer laptop e desktop più recenti (ad esempio Apple®) vengono forniti solo con porte Thunderbolt™. I nostri cavi Mini DisplayPort possono essere collegati alle porte Thunderbolt, consentendo di collegarli ai display compatibili con Mini DP.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente il collegamento di laptop o desktop dotati di Mini DisplayPort a un display compatibile con Mini DisplayPort

Caratteristiche

- CAVO MINI DISPLAYPORT 1.2: cavo Mini DisplayPort v1.2 da 1 m con supporto 4Kx 2K, larghezza di

banda di 21,6 Gbps, HBR2, audio a 8 canali, Multi-Stream Transport (MST), GTC per una precisa sincronizzazione dei canali audio e Stereo 3D (2560 x 1600p 120 Hz)

- Supporta la larghezza di banda HBR2 (High Bit Rate 2) di massimo 21,6 Gbps
- **STRUTTURA DI QUALITÀ:** cavo da 0,050 mm² con connettori placcati in oro per una migliore integrità e affidabilità del segnale; schermatura EMI superiore con foglio di rame su due lati per garantire un segnale audio e video di qualità maggiore; cavo mDP retrocompatibile con DP1.1
- **APPLICAZIONI:** ideale per casa/ufficio/sale riunioni/aule; funziona con laptop (con porta TB2/Mini-DP)/workstation professionali con FirePro™ W9100/8100, scheda grafica NVS 810/510; monitor/proiettore UHD/4K; Apple MacBook Pro/Air, Microsoft Surface Pro 1-6
- **SPECIFICHE:** 1 metro | Cavo Mini DP nero | DisplayPort v1.2 | Cavo maschio mDP a maschio mDP | 0,050 mm² | Rivestimento per cavo in PVC, calotta per connettore ABS | Schermatura: foglio di alluminio-mylar con treccia | Protocolli: HBR2, MST, GTC | Garanzia a vita

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	19
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
------------------------------	------------------------------

Connettore/i

Connettore A	Mini-DisplayPort (20 pin)
Connettore B	Mini-DisplayPort (20 pin)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	32 AWG

Lunghezza cavo	39.4 in [100 cm]
Lunghezza prodotto	39.4 in [100.0 cm]
Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Altezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Peso prodotto	1.4 oz [39.9 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.5 in [12.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.4 oz [40.3 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Cavo Mini DisplayPort 1.2 da 1m M/M
--------------------------	-------------------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

