

1m Mini DisplayPort Kabel - 4K x 2K Ultra HD Video - Mini DisplayPort 1.2 Kabel - Mini DP naar Mini DP Monitor Kabel - mDP Kabel compatibel met Thunderbolt 2 Poorten - M/M

Productcode: MDISP1M



De MDISP1M 1 meter lange Mini DisplayPort™ 1.2 kabel heeft 2 Mini DisplayPort (mannelijke) connectors en is een betrouwbare oplossing voor het aansluiten van elke Mini DisplayPort-laptop (inclusief de Mac®-productfamilie) op een Mini DisplayPort-scherm.

De mDP-kabel ondersteunt hoge resoluties tot 4k x 2k (3840 x 2160) bij 60 Hz met een maximale HBR2-bandbreedte van 21,6 Gbps. De kabel ondersteunt ook Multi-Stream (MST) voor daisy chaining van meerdere schermen en biedt optionele audio-ondersteuning.

NB: Nieuwere laptop- en desktopcomputers (bijv. Apple®) worden alleen geleverd met Thunderbolt™-poorten. Onze Mini DisplayPort-kabels kunnen worden aangesloten op de Thunderbolt-poorten, waardoor u uw voor Mini DP geschikte schermen kunt aansluiten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit uw laptop of pc met Mini DisplayPort aan op een Mini DisplayPort-monitor.

Eigenschappen

- **MINI DISPLAYPORT 1.2 KABEL:** Deze 1 m Mini DisplayPort v1.2 kabel ondersteunt 4K x 2K video (3840x2400p 60Hz), 21,6 Gbps bandbreedte, HBR2, 8-kanaals audio, Multi-Stream Transport (MST), GTC voor precieze afstemming van het audiokanaal en 3D stereo (2560x1600p 120Hz)
- **OPMERKING:** Dit is geen Thunderbolt kabel en is niet compatibel met Thunderbolt apparatuur zoals Docking Stations, Displays of Externe Behuizingen; Het kan echter worden gebruikt om een Thunderbolt 2 laptop aan te sluiten op een Mini-DisplayPort monitor
- **BETROUWBAAR ONTWERP:** Duurzame ABS connectors met flexibele PVC trekantlasting en mantel voorkomt uitrafelen of schade door buigen of ruw gebruik; Metalen connector substructuur zorgt voor EMI afscherming
- **KWALITEIT CONSTRUCTIE:** 32AWG kabel met vergulde connectors voor een betere signaalintegriteit en betrouwbaarheid; Uitstekende EMI afscherming met dubbelzijdige koperfolie zorgt voor een hogere kwaliteit video en audio. Backward compatibel met DP1.1
- **SPECS:** Lengte: 1m; Zwarte Mini DP Kabel; DisplayPort v1.2; mDP Male naar mDP Male Kabel; 32 AWG; PVC Mantel, ABS connector behuizing; Afscherming: Al-Mylar folie met Vlechtwerk; Protocols: HBR2, MST, GTC; Levenslange Ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	19
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)

Prestaties

Maximale digitale resoluties	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
------------------------------	------------------------------

Connector(en)

Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig)
Connector B	1 - Mini-DisplayPort (20-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	32 AWG
Kabellengte	3.3 ft [1 m]
Lengte product	3.3 ft [1.0 m]
Breedte product	1.3 in [3.4 cm]
Hoogte product	0.5 in [1.2 cm]
Gewicht product	1.4 oz [39.9 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.5 in [1.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.4 oz [40.3 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 1m Mini DisplayPort 1.2 Kabel - M/M
-------------	---

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.