

Cable de 2m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a MiniDP Macho- Mini DP Negro 4k

ID del Producto: MDISP2M



El cable Mini DisplayPort™ 1.2 de 2 metros, modelo MDISP2M, incluye 2 conectores Mini DisplayPort (macho) y constituye una solución fiable para la conexión de cualquier computador portátil equipado con Mini DisplayPort disponible (incluida la familia de productos Mac®) a un monitor equipado con Mini DisplayPort.

Este cable Mini DisplayPort admite resoluciones de alta definición de hasta 4k x 2k (3840 x 2160) a 60 Hz, con ancho de banda máximo HBR2 de 21,6 Gbps. También admite MST ("Multi-Stream") para la conexión en serie de varios monitores, además de compatibilidad opcional con el audio.

El cable MDISP2M está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, para una confiabilidad garantizada, y con la seguridad de que el contenido protegido digitalmente por HDCP o DPCP se mostrará correctamente.

Nota: los computadores portátiles y de escritorio más recientes (por ejemplo, de Apple®) vienen equipados solo con puertos Thunderbolt™. Nuestros cables Mini DisplayPort se pueden conectar a puertos Thunderbolt, lo cual permite la conexión con pantallas compatibles con Mini DisplayPort.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite conectar su laptop u ordenador de escritorio Mini DisplayPort a una pantalla compatible con

Mini DisplayPort

Características

- **CABLE MINI DISPLAYPORT 1.2:** Admite vídeo 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), ancho de banda de 21,6 Gbps , HBR2, audio de 8 canales, transporte de flujos múltiples (MST), GTC para una sincronización precisa de los canales de audio y 3D estéreo (2560x1600p 120Hz)
- **NOTA DE COMPATIBILIDAD:** No es un cable Thunderbolt y no es compatible con periféricos Thunderbolt como docking stations, pantallas o carcasas externas - Puede utilizarse para conectar un portátil Thunderbolt 2 a un monitor Mini-DisplayPort
- **DISEÑO FIABLE:** Los conectores de ABS duraderos con cubierta y alivio de tensión de PVC flexible evitan que se deshilachen o dañen debido a la flexión o al uso intensivo - La subestructura metálica del conector proporciona blindaje EMI
- **CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD:** Cable de 32AWG con conectores chapados en oro para mejorar la integridad y fiabilidad de la señal - Blindaje EMI superior con lámina de cobre de doble cara que proporciona una mayor calidad - Retrocompatible con DP1.1
- **ESPECIFICACIONES:** 2m - Cable Mini DP negro - DisplayPort v1.2 - Cable mDP macho a mDP macho - 32AWG - Cubierta de cable de PVC - Cubierta de conector ABS - Blindaje: Lámina de Al-Mylar con trenzado - Protocolos: HBR2, MST, GTC - Garantía de por vida

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	19
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
---------------------------	------------------------------

Conector(es)

Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines)
------------	---------------------------------

Conector B 1 - Mini DisplayPort (20 pines)

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	32 AWG
Longitud del Cable	6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto	6.6 ft [2.0 m]
Ancho del Producto	0.5 in [11.5 mm]
Altura del Producto	0.3 in [0.8 cm]
Peso del Producto	2.3 oz [64.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	0.6 in [1.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.6 oz [74.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable de 2m Mini DisplayPort 1.2 MiniDP
---------------------	---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.