

Cable Mini DisplayPort de 2m - 8K 60Hz HDR10 - Vídeo Ultra HD 4K 120Hz - Cable mDP 1.4 para Pantallas Mini DisplayPort - Cable MiniDP - Macho a Macho

ID del Producto: MDISP2M



Este cable Mini DisplayPort™ 1.4 cuenta con 2 conectores Mini DP macho y ofrece una solución fiable para conectar cualquier ordenador portátil compatible con Mini DisplayPort (incluida la familia de productos Mac®) a un monitor equipado con Mini DisplayPort.

El cable mDP admite altas resoluciones de hasta 8k (7680 x 4320) a 60 Hz con un ancho de banda HBR3 máximo de 32,4 Gbps. El cable también admite Multi-Stream (MST) para conectar varios monitores en cadena y ofrece compatibilidad con audio opcional.

Garantiza un rendimiento fiable y una visualización adecuada del contenido protegido digitalmente, con compatibilidad tanto con HDCP como con DPCP.

Los ordenadores portátiles y de sobremesa más recientes (por ejemplo, Apple®) solo vienen equipados con puertos Thunderbolt™. Nuestros cables Mini DisplayPort se pueden conectar a los puertos Thunderbolt, lo que le permite conectar sus pantallas compatibles con Mini DP.

Tenga en cuenta que: este no es un cable Thunderbolt y, por lo tanto, no funciona con periféricos Thunderbolt (monitores, bases, carcasa de unidades, interfaces de audio, etc.).

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite conectar su laptop u ordenador de escritorio Mini DisplayPort a una pantalla compatible con Mini DisplayPort

Características

- NOTA DE COMPATIBILIDAD: No es un cable Thunderbolt y no es compatible con periféricos Thunderbolt como docking stations, pantallas o carcasa externas - Puede utilizarse para conectar un portátil Thunderbolt 2 a un monitor Mini-DisplayPort
- ALTO RENDIMIENTO: Cable Mini DisplayPort 1.4 - 8K 60 Hz (7680 x 4320 p), 4K 120 Hz (3840 x 2160 p), ancho de banda de 32,4 Gbps, HDR10, audio de 32 canales, MST, GTC para una sincronización precisa de los canales de audio
- DISEÑO FIABLE: Conectores ABS duraderos con protector contra tirones y revestimiento de PVC flexible que evitan el desgaste o los daños causados por dobleces o un uso intensivo - La subestructura metálica del conector proporciona blindaje EMI
- CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD: Cable de 32 AWG con conectores chapados en oro para mejorar la integridad de la señal - Blindaje EMI superior con lámina de cobre de doble cara que proporciona una mayor de audio y vídeo - Compatible con DP1.2 y DP1.1
- ESPECIFICACIONES: 2m - Cable Mini DP negro - DisplayPort v1.4 - Cable mDP macho a mDP macho - 32AWG - Cubierta de cable de PVC - Cubierta de conector ABS - Blindaje: Lámina de Al-Mylar con trenzado - Protocolos: HBR3, MST, GTC

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	19
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)

Conector(es)

Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines)
Conector B	1 - Mini DisplayPort (20 pines)

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	32 AWG
Longitud del Cable	6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto	6.6 ft [2.0 m]
Ancho del Producto	0.5 in [11.5 mm]
Altura del Producto	0.3 in [0.8 cm]
Peso del Producto	2.3 oz [64.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	0.6 in [1.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.6 oz [74.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable de 2m Mini DisplayPort 1.2 MiniDP
---------------------	---------------------------------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.