

Cable de 1,8m Mini DisplayPort - de Vídeo 4K x 2K Ultra HD - Cable Mini DisplayPort 1.2
- Cable para Monitor Mini DP a Mini DP - Cable mDP - Macho a Macho

ID del Producto: MDISPLPORT6



El cable MDISPLPORT6 de 1,8 metros Mini DisplayPort 1.2 cuenta con 2 conectores Mini DP macho, y ofrece una solución fiable para conectar cualquier portátil habilitado para Mini DisplayPort (incluida la familia de productos Mac) a un monitor equipado con Mini DisplayPort.

El cable mDP soporta altas resoluciones de hasta 4k x 2k (3840 x 2160) a 60Hz con un ancho de banda HBR2 máximo de 21,6 Gbps. El cable también es compatible con Multi-Stream (MST) para la conexión en cadena de varios monitores y proporciona soporte de audio opcional.

MDISPLPORT6 está respaldado por la garantía de por vida de StarTech.com para una fiabilidad garantizada, asegurando que los contenidos protegidos digitalmente se muestren correctamente, con capacidad HDCP y DPCP.

Por favor, tenga en cuenta: Los ordenadores portátiles y de sobremesa más recientes (por ejemplo, los de Apple®) vienen equipados únicamente con puertos Thunderbolt®. Nuestros cables Mini DisplayPort pueden conectarse a los puertos Thunderbolt, lo que le permitirá conectar sus pantallas compatibles con Mini DP.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite conectar su laptop u ordenador de escritorio Mini DisplayPort a una pantalla compatible con Mini DisplayPort

Características

- **FABRICACIÓN DE CALIDAD:** Conectores chapados en oro para mejorar la integridad y fiabilidad de la señal - Blindaje EMI superior con lámina de cobre de doble cara que proporciona una mayor calidad de vídeo y audio - El cable mDP es retrocompatible con DP1.1
- **DISEÑO FIABLE:** Conectores de ABS con alivio de tensión y revestimiento de PVC flexible que evitan que se dañen debido a la flexión - La subestructura metálica del conector proporciona blindaje EMI - Funciona con puertos Thunderbolt 2
- **APLICACIONES:** Ideal para el hogar/oficina/aula y portátil (con puerto TB2/Mini-DP), monitor/proyector/pantalla UHD/4K - Apple MacBook Pro/Air, MS Surface Pro - **NOTA:** No es un cable Thunderbolt y no puede conectarse a dispositivos Thunderbolt
- **FABRICACIÓN DE CALIDAD:** Conectores chapados en oro para mejorar la integridad y fiabilidad de la señal - Blindaje EMI superior con lámina de cobre de doble cara que proporciona una mayor calidad de vídeo y audio - El cable mDP es retrocompatible con DP1.1
- **ESPECIFICACIONES:** 1.8 metros - Cable Mini DP negro; DisplayPort v1.2 - Cable mDP macho a mDP macho - 32 AWG - Cubierta del cable de PVC, cubierta del conector de ABS - Blindaje: Lámina de Al-Mylar con trenzado - HBR2, MST, GTC - Respaldo de por vida

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	19
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
---------------------------	------------------------------

Conector(es)

Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines)
------------	---------------------------------

Conector B 1 - Mini DisplayPort (20 pines)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	0~75% RH

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	32 AWG
Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Cable OD	0.2 in [4.8 mm]
Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
Ancho del Producto	0.4 in [11.4 mm]
Altura del Producto	0.3 in [8.3 mm]
Peso del Producto	2.1 oz [60 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Ancho de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Altura de la Caja	0.4 in [1.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.4 oz [68.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - 6ft Mini DisplayPort Cable - M/M
---------------------	--------------------------------------

Información Acerca

de la Garantía

Warranty

De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.