

2m Mini DisplayPort Kabel - 4K x 2K Ultra HD Video - Mini DisplayPort 1.2 Kabel - Mini DP naar Mini DP Monitor Kabel - mDP Kabel compatibel met Thunderbolt 2 Poorten - M/M

Productcode: MDISPLPORT6



The MDISPLPORT6 6ft Mini DisplayPort™ 1.2 cable features 2 Mini DP male connectors, and offers a dependable solution for connecting any Mini DisplayPort-enabled laptop (including Mac® family of products) to a Mini DisplayPort-equipped monitor.

The mDP cable supports high resolutions of up to 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz with a maximum HBR2 bandwidth of 21.6 Gbps. The cable also supports Multi-Stream (MST) for daisy chaining multiple monitors and provides optional audio support.

The MDISPLPORT6 is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty, for guaranteed reliability and ensures that digitally protected content is displayed properly, with both HDCP and DPCP capability.

Please note: Newer laptop and desktop computers (e.g. Apple®) come equipped with Thunderbolt™ ports only. Our Mini DisplayPort Cables can be connected to the Thunderbolt ports, enabling you to connect your Mini DP compatible displays.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Sluit uw laptop of pc met Mini DisplayPort aan op een Mini DisplayPort-monitor.

### Eigenschappen



- **BETROUWBAAR DESIGN:** Duurzame ABS connectors met flexibele PVC trekontlasting en mantel die rafelen of schade door buigen of ruw gebruik voorkomen; metalen substructuur van de connector biedt EMI-bescherming; geschikt voor Thunderbolt 2 poorten
- **HOOGWAARDIGE CONSTRUCTIE:** 30 AWG geleider met vergulde connectors voor verbeterde signaalintegriteit; uitstekende EMI-bescherming dankzij dubbelzijdige koperen folie biedt hoogwaardige video en audio; mDP kabel is neerwaarts compatibel met DP1.1
- **TOEPASSINGEN:** Ideaal voor thuis/kantoor/klaslokaal, geschikt voor laptops (met TB2/Mini-DP-poort)/professionele werkstations met FirePro; W9100/8100, NVS 810/510 grafische kaart; UHD/4K monitor/projector; Apple MacBook Pro/Air, Microsoft Surface Pro 1-6
- **MINI DISPLAYPORT 1.2 KABEL:** 2m Mini DisplayPort v1.2 kabel met 4K x 2K video (3840x2400p 60Hz), 21,6 Gbps bandbreedte, HBR2, 8-kanaals audio, Multi-Stream Transport (MST), GTC voor precieze afstemming van het audiokanaal en 3D stereo (2560x1600p 120Hz)
- **SPECIFICATIES:** 2 m | zwarte Mini DP kabel | DisplayPort v1.2 | mDP male naar mDP male | 30 AWG | PVC kabelmantel, ABS connector omhulsel | afscherming: Al-Mylar folie met vlechtwerk | protocollen: HBR2, MST, GTC | levenslange garantie

---

#### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	19
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)

---

#### Prestaties

Maximale digitale resoluties	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
------------------------------	------------------------------

---

#### Connector(en)

Connector A	Mini-DisplayPort (20-polig)
Connector B	Mini-DisplayPort (20-polig)

---

#### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0~75% RH

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	32 AWG
Kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
Buitendiameter kabel	0.2 in [4.8 mm]
Lengte product	6.0 ft [1.8 m]
Gewicht product	2.2 oz [62 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.7 in [19 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.5 oz [71 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	6ft Mini DisplayPort Cable - M/M
-------------	----------------------------------

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

