

Adaptador de Video externo triple head Mini DisplayPort a DVI HDMI y DP conversor

ID del Producto: MDP2DPDVHD



El adaptador para Mini DisplayPort® a DisplayPort®, DVI o HDMI® multifunción MDP2DPDVHD convierte una entrada Mini DisplayPort (mDP®) en señales de salida DisplayPort, DVI o HDMI, todo mediante un solo adaptador compacto.

Este adaptador multifunción ofrece la capacidad única de conectar cualquier monitor a un PC o Mac equipado con Mini DisplayPort, lo cual ofrece la solución perfecta para entornos empresariales que tienen una mezcla de dispositivos hardware, además de que evita tener que comprar nuevos monitores que sean compatibles. Dado que es una solución "Plug-and-Play" que no requiere software ni controladores, este versátil adaptador mDP permite una rápida y sencilla instalación que resulta muy práctica.

Compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt™.

Este adaptador permite la transferencia de audio si la fuente de vídeo lo soporta. Consulte el manual de la fuente de vídeo para saber si dicha transferencia es posible.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Ideal para centros de entretenimientos digitales, oficinas en casa, salas de conferencias y exposiciones
- Permite utilizar monitores DVI, HDMI® o DisplayPort® existentes con un dispositivo mini DisplayPort® nuevo
- Perfecto para profesionales de IT que necesitan conectar hardware de pantallas mixtas a ordenadores equipados con mini DisplayPort

Características

- Permite adaptar un Mini DisplayPort a DisplayPort, HDMI o DVI
- Soporta resoluciones máximas de 2560x1600 con DisplayPort y de 1920x1200 con HDMI/DVI
- No requiere controladores ni software
- Diseño compacto
- Compatible con Intel® Thunderbolt™

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Pasivo
Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.2
Salida A/V	DisplayPort - 1.2
	HDMI - 1.4
	DVI-D - Single-Link
Soporte de Audio	Sí

Rendimiento

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Resolución Digital Máxima	DisplayPort: 2560x1600
	DVI/HDMI; 1920x1200
Especificaciones de	Sonido envolvente 5.1

Audio

HDMI - 7.1 Channel Audio

DVI - No Audio Support

Conector(es)

Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines)
Conector B	1 - DisplayPort (20 pines)
	1 - DVI-D (25 pines)
	1 - HDMI (19 pines)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR 10~85%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	5.9 in [150 mm]
Longitud del Producto	10.0 in [25.4 cm]
Ancho del Producto	1.7 in [4.4 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	1.7 oz [49.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.1 in [12.9 cm]
Ancho de la Caja	5.1 in [13.0 cm]

Altura de la Caja 1.2 in [3.0 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 2.0 oz [56.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador MDP a DP/DVI/HDMI

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.