

A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till DisplayPort-, DVI- eller HDMI-konverterare

Produkt ID: MDP2DPDVHD



MDP2DPDVHD mini DisplayPort® till DisplayPort®, DVI- eller HDMI®-multifunktionsadapter konverterar en mini DisplayPort-insignal (mDP®) till DisplayPort-, DVI- eller HDMI-utsignaler - allt i en enda liten adapter.

Denna multifunktionsadapter har den unika förmågan att ansluta till i stort sett alla DisplayPort-utrustade PC- och Mac-datorer, vilket gör den till en perfekt lösning i företagsmiljöer som har olika sorters skärmar och sparar kostnaderna för att köpa nya skärmar av kompatibilitets skull. Denna Mini DisplayPort-adapter är det perfekta tillbehöret för alla dina MacBook®- och Microsoft® Surface™ Pro-enheter med mDP.

Denna mångsidiga mDP-adapter är snabb och lätt att installera utan problem - en plug-and-play-lösning som varken kräver programvara eller drivrutiner.

Kompatibel med Intel® Thunderbolt™ vid anslutning direkt till en DisplayPort över Thunderbolt™ I/O-port.

Adaptorn tillåter genomströmning av audio om det stöds av videokällan. Se videokällans manual för att se om det stöds.

Täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Den är perfekt för digitala underhållningscentra, hemmakontor, konferensrum för företag och

visningar på mässor

- Använd dina befintliga DVI-, HDMI®- eller DisplayPort®-skärmar med nya mini DisplayPort®-enheter
- Perfekt för IT-proffs som söker efter en lösning för att koppla olika sorters skärmar till mini DisplayPort-datorer

Funktioner

- Anpassa Mini DisplayPort till DisplayPort, HDMI eller DVI
- Stödjer upplösningar upp till 2560x1600 via DisplayPort och 1920x1200 via HDMI/DVI
- Varken programvara eller drivrutiner behövs
- Kompakt design
- Kompatibel med Intel® Thunderbolt™

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Passiv
AV-ingång	Mini DisplayPort - 1.2
AV-utgång	DisplayPort - 1.2 HDMI - 1.4 DVI-D - Single-Link
Audio	Ja

Prestanda

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Maximal digital upplösning	DisplayPort: 2560x1600 DVI/HDMI; 1920x1200
Audio-specifikationer	5.1 surroundljud HDMI - 7.1 Channel Audio



DVI - No Audio Support

Kontakt(er)

Connector A	Mini-DisplayPort (20-stifts)
Connector B	DisplayPort (20-stifts)
	DVI-D (25-stifts)
	HDMI (19-stifts)

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet	10~85 % RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast
Kabellängd	5.9 in [15 cm]
Produktlängd	10.0 in [25.4 cm]
Produktbredd	1.7 in [44.0 mm]
Produkt höjd	0.6 in [15.1 mm]
Produktvikt	1.7 oz [49.0 g]

Förpackning

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.7 in [17.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	2.0 oz [57.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	MDP till DP-/DVI-/HDMI-adapter
-----------------	--------------------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

