

Adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort - Vidéo UHD 4K x 2K - Convertisseur Mini DP vers DP - Adaptateur Mini DP vers DisplayPort 1.2 - mDP PC/Ordinateur vers Moniteur/Affichage DP

N° de produit: MDP2DPMF6IN



Le câble adaptateur vidéo Mini DisplayPort vers DisplayPort MDP2DPMF6IN vous permet d'ajouter un port de connexion DisplayPort standard à votre ordinateur portable avec Mini DisplayPort. Facile à utiliser et installer, cette solution efficace vous permet de passer facilement de Mini DP à DP et de profiter au mieux de votre appareil compatible Mini DisplayPort.

Remarque : Les ordinateurs portables et de bureau récents (Apple®) sont uniquement équipés de ports Thunderbolt™. Nos câbles Mini DisplayPort vers DisplayPort peuvent être connectés à des ports Thunderbolt, ce qui vous permet de brancher vos écrans compatibles DisplayPort.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Permet de connecter un écran ou un affichage DisplayPort (HP, Dell) à des périphériques équipés d'une sortie Mini DisplayPort

Spécifications techniques

- **ADAPTATEUR MINI DP VERS DP 1.2** : l'adaptateur mDP vers DP prend en charge 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), 21,6 Gbps, HBR2, 8Ch Audio, Multi-Stream Transport, GTC pour une synchronisation précise des canaux audio & 3D Stereo (2560x1600p 120Hz) ; câble de 15cm
- **CONCEPTION FIABLE** : l'adaptateur mDP vers DP possède des connecteurs ABS avec gaine et soulagement de traction en PVC qui empêchent les dommages dus à la flexion ; la structure métallique du connecteur offre un blindage EMI et une atténuation du bruit
- **FABRICATION DE QUALITÉ** : fil 32AWG avec connecteurs plaqués or pour une fiabilité du signal ; blindage EMI supérieur avec feuille Al-Mylar et tresse en cuivre pour une meilleure qualité vidéo/audio ; convertisseur mDP vers DP rétrocompatible avec DP1.1
- **APPLICATIONS** : L'adaptateur vidéo est idéal pour les travaux à domicile/bureau, avec un PC portable (avec mDP) ou une station de travail avec une CG AMD FirePro™ W9100/8100 ou NVIDIA NVS 810/510 ; un moniteur/projecteur UHD/4K ; Microsoft Surface Pro 1-6
- **CARACTÉRISTIQUES** : 15cm | Noir | DisplayPort v1.2 | Adaptateur Mini-DP mâle vers DP femelle standard | 32 AWG | Gaine du câble en PVC, coque du connecteur en ABS | Blindage : Feuille Al-Mylar avec tresse | Protocoles : HBR 2, MST, GTC | Garantie à vie

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	20
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)
Normes de l'industrie	DP 1.1

Performance

Spécifications générales	DP 1.1
--------------------------	--------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - Mini-DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	1 - DisplayPort (20 broches)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
---------	------

Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	32 AWG
Longueur de câble	6.0 in [152.4 mm]
Dia. ext. du câble	0.2 in [5 mm]
Longueur du produit	6.0 in [15.2 cm]
Largeur du produit	0.4 in [1.1 cm]
Hauteur du produit	0.3 in [0.8 cm]
Poids du produit	0.7 oz [19.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	4.4 in [11.3 cm]
Package Width	5.0 in [12.6 cm]
Package Height	0.7 in [1.9 cm]
Poids brut	1.1 oz [30.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble d'extension vidéo 15 cm Mini DisplayPort vers DisplayPort – M/F
-----------------------	---

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis