

Cable de 3m Adaptador de Mini DisplayPort 4k 1.2 Macho a DisplayPort Macho- Negro

ID del Producto: MDP2DPMM10



El cable adaptador Mini DisplayPort a DisplayPort (3 metros), modelo MDP2DPMM10, incluye un conector Mini DisplayPort (macho) en un extremo y un conector DisplayPort (macho) en el otro extremo, lo cual permite conectar cualquier laptop equipada con Mini DisplayPort (incluida la familia de productos Mac®) a un monitor, proyector o televisor HDTV que utilice una conexión DisplayPort estándar.

Este cable Mini DisplayPort a DisplayPort admite resoluciones de alta definición de hasta 4k x 2k (3840 x 2160) a 60 Hz, con un ancho de banda máximo HBR2 de 21,6 Gbps. También admite MST ("Multi-Stream") para la conexión en serie de varias pantallas, además de compatibilidad opcional con audio.

El cable MDP2DPMM10 está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, para una confiabilidad garantizada, y con la seguridad de que el contenido protegido digitalmente por HDCP o DPCP se mostrará correctamente.

Nota: las laptops y computadoras más recientes (por ejemplo, de Apple®) vienen equipadas solo con puertos Thunderbolt™. Nuestros cables Mini DisplayPort a DisplayPort se pueden conectar a puertos Thunderbolt, lo cual permite la conexión con pantallas compatibles con DisplayPort.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Conexión de un monitor o proyector DisplayPort a dispositivos equipados con un puerto de conexión Mini DisplayPort

Características

- Compatibilidad con resoluciones de alta definición de hasta 4k x 2k
- Compatibilidad con el ancho de banda HBR2 ("High Bit Rate 2") a hasta 21,6 Gbps
- Diseño y fabricación conforme a las normas para DisplayPort 1.2
- Retrocompatible con DisplayPort 1.1
- Soporta el estándar DPCP (DisplayPort Content Protection) y HDCP

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	19
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
---------------------------	------------------------------

Conector(es)

Conector A	Mini DisplayPort (20 pines)
Conector B	DisplayPort (20 pines)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	10%-85% RH



Características
Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	32 AWG
Longitud del Cable	10.0 ft [3.0 m]
Cable OD	0.2 in [4.8 mm]
Longitud del Producto	10.0 ft [3.0 m]
Ancho del Producto	0.2 in [6.0 mm]
Altura del Producto	0.2 in [5.0 mm]
Peso del Producto	3.7 oz [103.9 g]

Información de la
Caja

Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	0.9 in [22.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.0 oz [112.9 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	Cable Adaptador Mini DisplayPort™ a DisplayPort de 3 m - M/M
---------------------	--

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

