

3m Mini DisplayPort naar DisplayPort 1.2 Kabel - 4K x 2K UHD Mini DisplayPort naar DisplayPort Adapter Kabel - Mini DP naar DP Monitor Kabel - mDP naar DP Kabel - Zwart

Productcode: MDP2DPMM10



De MDP2DPMM10 3 meter lange Mini DisplayPort™-naar-DisplayPort-adapterkabel heeft een mannelijke Mini DP-connector aan het ene uiteinde en een mannelijke DP-connector aan het andere, waardoor u elke Mini DisplayPort-laptop (inclusief de Mac®-productfamilie) kunt aansluiten op een HDTV, beeldscherm of projector met een standaard DisplayPort-verbinding.

De mDP-kabel ondersteunt hoge resoluties tot 4k x 2k (3840 x 2160) bij 60 Hz met een maximale HBR2-bandbreedte van 21,6 Gbps. De kabel ondersteunt ook Multi-Stream (MST) voor daisy chaining van meerdere schermen en biedt optionele audio-ondersteuning.

De MDP2DPMM10 wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com, voor gegarandeerde betrouwbaarheid en zorgt dat digitaal beschermde content goed wordt weergegeven, met zowel HDCP als DPCP.

NB: Nieuwere laptop- en desktopcomputers (bijv. Apple®) worden alleen geleverd met Thunderbolt™-poorten. Onze Mini DP-naar-DP-kabels kunnen worden aangesloten op de Thunderbolt-poorten, waardoor u uw DP-schermen kunt aansluiten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit een DisplayPort-scherm of projector aan op apparaten met een Mini DisplayPort-verbinding

Eigenschappen

- **MINI-DP naar DISPLAYPORT 1.2 KABEL:** Deze 3m DisplayPort v1.2 kabel ondersteunt 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), 21.6 Gbps bandbreedte, HBR2, 8Ch Audio, Multi-Stream Transport (MST), GTC voor precieze audio channel timing & 3D Stereo (2560x1600p 120Hz)
- **BETROUWBAAR ONTWERP:** Duurzame ABS-connectoren met flexibele PVC trekontlasting en mantel voorkomt rafelen/beschadiging door buigen of ruw gebruik; Metalen substructuur biedt EMI-afscherming; Vergrendelbare DP-connectoren voorkomen onbedoelde ontkoppeling
- **PRODUCTIEKWALITEIT:** 32AWG kabel met vergulde connectoren voor een betere signaalintegriteit en betrouwbaarheid; superieure EMI-afscherming met Al-Mylar folie en vlechtwerk zorgt voor een hogere kwaliteit video en audio; Backwards compatibel met DP 1.1
- **APPLICATIES:** Ideaal voor thuis/kantoren/boardrooms/klaslokalen, werkt met uw laptop/professionele werkstations met AMD FirePro™ W9100/8100, Nvidia NVS 810/510 grafische kaarten; Gebruik met UHD/4K-monitoren, projector of groot beeldscherm; Microsoft Surface Pro 1-6
- **SPECS:** 3m | Zwart | DisplayPort v1.2 | Mini-DP Male naar DP Latching Male | 32 AWG | PVC Kabelmantel, ABS connector omhulsel | Afscherming: Al-Mylar folie met vlechtwerk | HBR 2, MST, GTC | Levenslange garantie

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	19
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)


Prestaties

Maximale digitale resoluties	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
------------------------------	------------------------------

Connector(en)

Connector A	Mini-DisplayPort (20-polig)
Connector B	DisplayPort (20-polig)

Gebruiksomgeving



Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	10%-85% RH

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	32 AWG
Kabellengte	10.0 ft [3.0 m]
Buitendiameter kabel	0.2 in [4.8 mm]
Lengte product	10.0 ft [3.0 m]
Breedte product	0.2 in [6.0 mm]
Hoogte product	0.2 in [5.0 mm]
Gewicht product	3.7 oz [103.9 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.9 in [22.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.0 oz [112.9 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	3m Mini DisplayPort™ naar DisplayPort 1.2 Verlooptkabel - M/M
-------------	---

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

