

## 3 m Mini DisplayPort till DisplayPort 1.2-kabeladapter M/M - DisplayPort 4k

Produkt ID: MDP2DPMM10



MDP2DPMM10 Mini DisplayPort™ till DisplayPort-kabeladaptern på 3 m har en Mini DP-hankontakt i ena änden och en DP-hankontakt i den andra, vilket gör att du kan ansluta en Mini DisplayPort-utrustad bärbar dator (inklusive Mac®-datorer) till en HDTV, skärm eller projektor som har en standard DisplayPort-anslutning.

mDP till DP-kabeln stöder höga upplösningar på upp till 4k x 2k (3840x2160) @ 60 Hz med maximalt HBR2-bandbredd på 21,6 Gbps. Kabeln stöder även Multi-Stream (MST) för kedjekoppling av flera skärmar och ger valfritt audio-stöd.

MDP2DPMM10 täcks av StarTech.coms livstidsgaranti för garanterad pålitlighet och ser till att digitalt skyddat innehåll visas korrekt med både HDCP och DPCP.

Obs.: Nyare bärbara och stationära datorer (t.ex. Apple®) är endast utrustade med Thunderbolt™-portar. Våra Mini DP till DP-kablar kan anslutas till Thunderbolt-portar och gör att du kan ansluta dina DP-kompatibla skärmar.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Anslut en DisplayPort-skärm eller -projektor till enheter som är utrustade med en Mini DisplayPort-anslutningsport

### Funktioner

- Stöd för hög upplösning på upp till 4k x 2k
- Stöd för High Bit Rate 2-bandbredd (HBR2) på upp till 21,6 Gbps
- Designad och tillverkad efter DisplayPort 1.2-standarder
- Bakåtkompatibel med DisplayPort 1.1
- Stödjer DPCP-standard (DisplayPort Content Protection) utöver HDCP

---

#### Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	19
Kontaktplätering	Guld
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning
Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)

---

#### Prestanda

Maximal digital upplösning	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
----------------------------	------------------------------

---

#### Kontakt(er)

Connector A	Mini-DisplayPort (20-stifts)
Connector B	DisplayPort (20-stifts)

---

#### Miljö

Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet	20~80% RH

---

#### Utseende

Färg	Svart
Tråddimension	32 AWG
Kabellängd	10.0 ft [3.0 m]



Yttre kabeldiameter	0.2 in [4.8 mm]
Produktlängd	10.0 ft [3.0 m]
Produktbredd	0.0 in [0.0 mm]
Produkthöjd	0.0 in [0.0 mm]
Produktvikt	3.7 oz [103.9 g]

---

Förpackning

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.9 in [22.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	4.0 oz [112.9 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	3 m Mini DisplayPort™ till DisplayPort 1.2-adapterkabel – M/M
-----------------	--

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

