

## Cable Adaptador de 1m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k

ID del Producto: MDP2DPMM1M



El cable adaptador Mini DisplayPort a DisplayPort (1 metro), modelo MDP2DPMM1M, incluye un conector Mini DisplayPort (macho) en un extremo y un conector DisplayPort (macho) en el otro extremo, lo cual permite conectar cualquier computador portátil equipado con Mini DisplayPort (incluida la familia de productos Mac®) a un monitor, proyector o televisor HDTV que utilice una conexión DisplayPort estándar.

Este cable Mini DisplayPort a DisplayPort admite resoluciones de alta definición de hasta 4k x 2k (3840 x 2160) a 60 Hz, con un ancho de banda máximo HBR2 de 21,6 Gbps. También admite MST ("Multi-Stream") para la conexión en serie de varios monitores, además de compatibilidad opcional con audio.

El cable MDP2DPMM1M está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, para una confiabilidad garantizada, y con la seguridad de que el contenido protegido digitalmente por HDCP o DPCP se mostrará correctamente.

Nota: los computadores portátiles y de escritorio más recientes (por ejemplo, de Apple®) vienen equipados solo con puertos Thunderbolt™. Nuestros cables Mini DisplayPort a DisplayPort se pueden conectar a puertos Thunderbolt, lo cual permite la conexión con pantallas compatibles con DisplayPort.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Conexión de un monitor o proyector DisplayPort a dispositivos equipados con un puerto de conexión Mini DisplayPort

## Características

- **CABLE MINI-DP a DISPLAYPORT 1.2:** Compatible con 4K x 2K (3840x2160p 60Hz), 21,6 Gbps de ancho de banda , HBR2, Audio de 8 canales, MST, GTC para una sincronización precisa de los canales de audio y 3D Estéreo (2560x1600p 120Hz)
- **DISEÑO FIABLE:** Conectores de ABS durable con alivio de tensión y cubierta de PVC evitan que se dañen con el uso intensivo - La subestructura metálica del conector proporciona blindaje EMI - Conectores con pestillo que evitan la desconexión accidental
- **FABRICACIÓN DE CALIDAD:** Conectores chapados en oro para mejorar la integridad de la señal y la fiabilidad - Blindaje EMI con lámina de Al-Mylar y trenzado de cobre proporciona una mayor calidad de señal - Retrocompatible con DP 1.1
- **APLICACIONES:** Ideal para el hogar, oficinas, salas de juntas o aulas, funciona con portátiles (TB2/Mini-DP)/workstations con tarjetas FirePro™ W9100/8100, NVS 810/510 - Monitor/proyector UHD/4K - Apple MacBook Pro/Air, Microsoft Surface Pro 6/4
- **ESPECIFICACIONES:** 1m - Negro - DisplayPort v1.2 - Mini-DP Macho a DP Estándar Macho - 32AWG - Cubierta de cable de PVC y del conector de ABS - Blindaje: Lámina de Al-Mylar con trenzado - Protocolos: HBR 2, MST, GTC

---

### Hardware

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Política de Garantía       | Lifetime                                    |
| Cantidad de Conductores    | 19                                          |
| Revestimiento del Conector | Oro                                         |
| Cable Tipo Jacket          | PVC - Polyvinyl Chloride                    |
| Tipo de Cable Blindado     | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada |
| Grado de Inflamabilidad    | Clasificación CMG (uso general)             |

---

### Rendimiento

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Resolución Digital Máxima | 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz |
|---------------------------|------------------------------|

---

### Conector(es)

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Conector A | 1 - Mini DisplayPort (20 pines) |
| Conector B | 1 - DisplayPort (20 pines)      |

#### Requisitos Ambientales

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Temperatura Operativa         | 0°C to 35°C (32°F to 95°F)      |
| Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 80°C (14°F to 176°F)   |
| Humedad                       | HR DE 5%-90% (sin condensación) |

#### Características Físicas

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Color                 | Negro                |
| Estilo de Conector    | Mecanismo de Bloqueo |
| Calibre del Conductor | 32 AWG               |
| Longitud del Cable    | 3.3 ft [1 m]         |
| Longitud del Producto | 3.3 ft [1.0 m]       |
| Ancho del Producto    | 0.8 in [2.0 cm]      |
| Altura del Producto   | 0.5 in [1.4 cm]      |
| Peso del Producto     | 1.8 oz [50.0 g]      |

#### Información de la Caja

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Cantidad de Paquetes        | 1                |
| Longitud de la Caja         | 5.4 in [13.8 cm] |
| Ancho de la Caja            | 7.8 in [19.9 cm] |
| Altura de la Caja           | 0.8 in [2.0 cm]  |
| Peso (de la Caja) del Envío | 1.8 oz [52.0 g]  |

#### Contenido de la Caja

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Incluido en la Caja | 1 - Cable Adaptador Mini-DisplayPort a DisplayPort 1.2 |
|---------------------|--------------------------------------------------------|

de 1m

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty

De Por Vida

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.