

1 m Mini DisplayPort- till DisplayPort 1.2-kabel - 4K x 2K UHD Mini DisplayPort- till DisplayPort-kabeladapter - Mini DP- till DP-kabel för bildskärm - mDP- till DP-omvandlarkabel

Produkt ID: MDP2DPMM1M



MDP2DPMM1M 1 m Mini DisplayPort™ till DisplayPort-kabeladaptern på 3 m har en Mini DP-hankontakt i ena änden och en DP-hankontakt i den andra, vilket gör att du kan ansluta en Mini DisplayPort-utrustad bärbar dator (inklusive Mac®-datorer) till en HDTV, skärm eller projektor som har en standard DisplayPort-anslutning.

mDP till DP-kabeln stöder höga upplösningar på upp till 4k x 2k (3840x2160) @ 60 Hz med maximalt HBR2-bandbredd på 21,6 Gbps. Kabeln stöder även Multi-Stream (MST) för kedjekoppling av flera skärmar och ger valfritt audio-stöd.

MDP2DPMM1M täcks av StarTech.com's livstidsgaranti för garanterad pålitlighet och ser till att digitalt skyddat innehåll visas korrekt med både HDCP och DPCP.

Obs.: Nyare bärbara och stationära datorer (t.ex. Apple®) har endast Thunderbolt™-portar. Våra Mini DP till DP-kablar kan anslutas till Thunderbolt-portar och gör att du kan ansluta dina kompatibla DP-skärmar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut en DisplayPort-skärm eller -projektor till enheter som är utrustade med en Mini DisplayPort-anslutningsport

Funktioner

- **MINI-DP till DISPLAYPORT 1.2-KABEL:** Den här 1 meter långa DisplayPort v1.2-kabeln stöder 4K x 2K (3840x2160p 60 Hz), 21,6 Gbps bandbredd, HBR2, 8-kanals ljud, Multi-Stream Transport (MST), GTC för exakt timing av ljudkanal och 3D-stereo (2560x1600p 120 Hz)
- **PÅLITLIG DESIGN:** Slitstarka ABS-kontakter med flexibel PVC-dragavlastning och -mantel förhindrar slitage/skador på grund av böjning eller grov användning. Metallkontaktens understruktur ger EMI-skärmning. Låsbara DP-kontakter förhindrar oavsiktlig fränkoppling
- **KVALITETSKONSTRUKTION:** 32 AWG-tråd med guldpläterade kontakter för förbättrad signalintegritet och tillförlitlighet. Överlägsen EMI-skärmning med Al-Mylarfolie och kopparfläta ger högre kvalitet på video och ljud. Bakåtkompatibel med DP 1.1
- **ANVÄNDNING:** Perfekt för arbete på bärbar dator i hemmet/kontoret/styrelserummet/klassrummet (med Mini-DP-port)/professionella arbetsstationer med AMD FirePro™ W9100/8100, Nvidia NVS 810/510 grafikkort; UHD-/4K-skärm/projektor/display. Microsoft Surface Pro 6/4
- **SPECIFIKATIONER:** 1 m. Svart. DisplayPort v1.2. Mini-DP-hane till Standard DP-hane med lås. 32 AWG. PVC-mantel, ABS-kontakthölje. Skärmning: Al-Mylarfolie med flätning, protokoll: HBR 2, MST, GTC, stöds under hela sin livslängd

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	19
Kontaktplätering	Guld
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning
Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)

Prestanda

Maximal digital upplösning	4k x 2k (3840 x 2160) vid 60 Hz
----------------------------	---------------------------------

Kontakt(er)

Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-stifts)
Connector B	1 - DisplayPort (20-stifts)

Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Luftfuktighet	5%-80% RH (icke-kondenserande)
Utseende		
	Färg	Svart
	Kontakttyp	Med lås
	Tråddimension	32 AWG
	Kabellängd	3.3 ft [1 m]
	Produktlängd	3.3 ft [1.0 m]
	Produktbredd	0.8 in [2.0 cm]
	Produkthöjd	0.5 in [1.4 cm]
	Produktvikt	1.8 oz [50.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	5.4 in [13.8 cm]
	Paketets bredd	7.8 in [19.9 cm]
	Paketets höjd	0.8 in [2.0 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	1.8 oz [52.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - 1 m Mini DisplayPort till DisplayPort 1.2-adapterkabel H-H
Warranty Information		
	Warranty	Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.