

2 m Mini DisplayPort-naar-DisplayPort 1.2 adapterkabel M/M - DisplayPort 4k

Productcode: MDP2DPMM2M

De MDP2DPMM2M 2 meter lange Mini DisplayPort™-naar-DisplayPort-adapterkabel heeft een mannelijke Mini DP-connector aan het ene uiteinde en een mannelijke DP-connector aan het andere, waardoor u elke Mini DisplayPort-laptop (inclusief de Mac®-productfamilie) kunt aansluiten op een HDTV, beeldscherm of projector met een standaard DisplayPort-verbinding.

De mDP-kabel ondersteunt hoge resoluties tot 4k x 2k (3840 x 2160) bij 60 Hz met een maximale HBR2-bandbreedte van 21,6 Gbps. De kabel ondersteunt ook Multi-Stream (MST) voor daisy chaining van meerdere schermen en biedt optionele audio-ondersteuning.

De MDP2DPMM2M wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com, voor gegarandeerde betrouwbaarheid en zorgt dat digitaal beschermde content goed wordt weergegeven, met zowel HDCP als DPCP.

NB: Nieuwere laptop- en desktopcomputers (bijv. Apple®) worden alleen geleverd met Thunderbolt™-poorten. Onze Mini DP-naar-DP-kabels kunnen worden aangesloten op de Thunderbolt-poorten, waardoor u uw DP-schermen kunt aansluiten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit een DisplayPort-scherm of projector aan op apparaten met een Mini DisplayPort-verbindingspoort

Eigenschappen

- Ondersteunt hoge resoluties tot 4k x 2k
- Ondersteunt High Bit Rate 2 (HBR2) bandbreedte tot 21,6 Gbps
- Ontworpen en vervaardigd volgens DisplayPort 1.2-standaards
- Neerwaarts compatibel met DisplayPort 1.1
- Ondersteunt niet alleen HDCP, maar ook DPCP (DisplayPort Content Protection)
- Vergulde connectoren

Hardware

Garantiebeleid

Lifetime

Aantal geleiders	19
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)

Prestaties

Maximale digitale resoluties	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
------------------------------	------------------------------

Connector(en)

Connector A	Mini-DisplayPort (20-polig)
Connector B	DisplayPort (20-polig)


Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	10%-85% RH

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Vergrendelbaar
Draaddikte	32 AWG
Kabellengte	6.6 ft [2 m]
Lengte product	6.6 ft [2.0 m]
Breedte product	0.2 in [5.0 mm]
Hoogte product	0.2 in [5.0 mm]
Gewicht product	2.1 oz [60.0 g]

Verpakkingsinf



ormatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	1.1 in [27.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.8 oz [80.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	2m Mini DisplayPort naar DisplayPort 1.2 Verloopkabel M/M
-------------	---

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

