

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 2m - M/M - DisplayPort 4K - Blanc

N° de produit: MDP2DPMM2MW



Le câble adaptateur Mini DisplayPort™ vers DisplayPort MDP2DPMM2MW blanc de 2 mètres comporte un connecteur Mini DP mâle à une extrémité et un connecteur DP mâle à l'autre, ce qui vous permet de brancher tout ordinateur portable compatible Mini DisplayPort (y compris de la gamme de produits Mac®) à un téléviseur HDTV, à un écran ou à un vidéoprojecteur muni d'une connexion DisplayPort standard.

Le câble mDP vers DP prend en charge des résolutions élevées jusqu'à 4k x 2k (3840 x 2160) à 60 Hz avec une bande passante HBR2 maximale de 21,6 Gb/s. Ce câble prend également en charge le flux MST (Multi-Stream) pour plusieurs écrans installés en série et offre un support audio en option.

Le MDP2DPMM2MW bénéficie de la garantie à vie StarTech.com pour une fiabilité garantie et pour assurer que le contenu protégé de façon numérique s'affiche correctement grâce à des capacités HDCP et DPCP.

Remarque : Les ordinateurs portables et de bureau récents (p. ex., Apple®) sont uniquement équipés de ports Thunderbolt™. Nos câbles Mini DisplayPort vers DisplayPort peuvent être connectés à des ports Thunderbolt, ce qui vous permet de brancher vos écrans compatibles DisplayPort.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Connexion d'un écran ou vidéoprojecteur DisplayPort à des appareils dotés d'un port Mini DisplayPort

Spécifications techniques

- Prise en charge de haute-résolution pouvant atteindre 4k x 2k
- Prise en charge de bande passante à débit élevé 2 (HBR2) jusqu'à 21,6 Gb/s
- Conception et fabrication conformes aux normes DisplayPort 1.2
- Couleur : Blanc
- Rétrocompatible avec DisplayPort 1.1
- Prend en charge la norme DPCP (DisplayPort Content Protection), ainsi que la norme HDCP
- Connecteurs plaqués or

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	19
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec masse
Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)

Performance

Résolutions numériques max.	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
-----------------------------	------------------------------

Connecteur(s)

Connecteur A	Mini-DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	DisplayPort (20 broches)

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Style de connecteur	Droit



Calibre du fil	32 AWG
Longueur de câble	6.6 ft [2 m]
Longueur du produit	6.6 ft [2 m]
Poids du produit	2.6 oz [73 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.4 in [11 mm]
Poids brut	2.9 oz [82 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet	Câble adaptateur blanc Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 2 m- M/M
-----------------------	--

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

