

2m Mini DisplayPort naar DisplayPort 1.2 Kabel - 4K x 2K UHD Mini DisplayPort naar DisplayPort Adapter Kabel - Mini DP naar DP Monitor Kabel - mDP naar DP Kabel - Wit

Productcode: MDP2DPMM2MW



The MDP2DPMM2MW 2 m lange, witte Mini DisplayPort™-naar-DisplayPort-adapterkabel heeft een mannelijke Mini DP-connector aan het ene uiteinde en een mannelijke DP-connector aan het andere, waardoor u elke Mini DisplayPort-laptop (inclusief de Mac®-productfamilie) kunt aansluiten op een HDTV, beeldscherm of projector met een standaard DisplayPort-verbinding.

De mDP-naar-DP-kabel ondersteunt hoge resoluties tot 4k x 2k (3840 x 2160) bij 60 Hz met een maximale HBR2-bandbreedte van 21,6 Gbps. De kabel ondersteunt ook Multi-Stream (MST) voor daisy chaining van meerdere schermen en biedt optionele audio-ondersteuning.

De MDP2DPMM2MW wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com, voor gegarandeerde betrouwbaarheid en zorgt dat digitaal beschermde content goed wordt weergegeven, met zowel HDCP als DPCP.

NB: Nieuwere laptop- en desktopcomputers (bijv. Apple®) worden alleen geleverd met Thunderbolt™-poorten. Onze Mini DP-naar-DP-kabels kunnen worden aangesloten op de Thunderbolt-poorten, waardoor u uw DP-schermen kunt aansluiten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit een DisplayPort-scherm of projector aan op apparaten met een Mini DisplayPort-verbindingsspoort

Eigenschappen

- **MINI-DP naar DISPLAYPORT 1.2 KABEL:** Deze 2m DisplayPort v1.2 kabel ondersteunt 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), 21.6 Gbps bandbreedte, HBR2, 8Ch Audio, Multi-Stream Transport (MST), GTC voor precieze audio channel timing & 3D Stereo (2560x1600p 120Hz)
- **BETROUWBAAR ONTWERP:** Duurzame ABS-connectoren met flexibele PVC trekcontlasting en mantel voorkomt rafelen/beschadiging door buigen of ruw gebruik; Metalen substructuur biedt EMI-afscherming; Vergrendelbare DP-connectoren voorkomen onbedoelde ontkoppeling
- **PRODUCTIEKWALITEIT:** 32AWG kabel met vergulde connectoren voor een betere signaalintegriteit en betrouwbaarheid; superieure EMI-afscherming met Al-Mylar folie en vlechtwerk zorgt voor een hogere kwaliteit video en audio; Backwards compatibel met DP 1.1
- **APPLICATIES:** Ideaal voor thuis/kantoren/boardrooms/klaslokalen, werkt met uw laptop/professionele werkstations met AMD FirePro™ W9100/8100, Nvidia NVS 810/510 grafische kaarten; Gebruik met UHD/4K-monitoren, projector of groot beeldscherm; Microsoft Surface Pro 6/4
- Neerwaarts compatibel met DisplayPort 1.1

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	19
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met afvoerdraad
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)

Prestaties

Maximale digitale resoluties	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
------------------------------	------------------------------

Connector(en)

Connector A	Mini-DisplayPort (20-polig)
Connector B	DisplayPort (20-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Wit
-------	-----



Stijl connector	Recht
Draaddikte	32 AWG
Kabellengte	6.6 ft [2 m]
Lengte product	6.6 ft [2.0 m]
Breedte product	0.8 in [19.9 mm]
Hoogte product	1.4 in [36.6 mm]
Gewicht product	2.6 oz [73.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.4 in [11.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.9 oz [82.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	2m Mini DisplayPort naar DisplayPort 1.2 Verloopkabel Wit - M/M
-------------	---

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

