

## Cable de 91cm Mini DisplayPort a DisplayPort 1.2 - Cable Adaptador Mini DisplayPort a DisplayPort 4K x 2K UHD - Cable para Monitor Mini DP a DP

ID del Producto: MDP2DPMM3



El cable adaptador MDP2DPMM3 de 91cm Mini DisplayPort a DisplayPort, cuenta con un conector macho Mini DP en un extremo, y un conector macho DP en el otro, lo que le permite conectar cualquier portátil equipado con Mini DisplayPort (incluyendo la familia de productos Mac ) a un televisor de alta definición, monitor o proyector que utilice una conexión DisplayPort estándar.

El cable mDP a DP soporta altas resoluciones de hasta 4k x 2k (3840 x 2160) a 60Hz con un ancho de banda HBR2 máximo de 21,6 Gbps. El cable también es compatible con Multi-Stream (MST) para encadenar varios monitores y proporciona soporte de audio opcional.

Nota: Los ordenadores portátiles y de sobremesa más recientes (por ejemplo, los de Apple®) vienen equipados únicamente con puertos Thunderbolt™. Nuestros cables Mini DP a DP pueden conectarse a los puertos Thunderbolt, lo que le permitirá conectar sus pantallas compatibles con DP.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



### Aplicaciones

- Connect a DisplayPort monitor or projector to devices equipped with a Mini DisplayPort connection port

## Características

- **CABLE MINI-DP a DISPLAYPORT 1.2:** Compatible con 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), 21,6 Gbps de ancho de banda, HBR2, Audio de 8 Canales, Multi-Stream Transport (MST), GTC para una sincronización precisa de los canales de audio y 3D Estéreo (2560x1600p 120Hz)
- **DISEÑO FIABLE:** Conectores de ABS durable con alivio de tensión y cubierta de PVC evitan que se dañen debido al uso intensivo. La subestructura metálica del conector proporciona blindaje EMI. Los conectores DP con pestillo evitan la desconexión accidental
- **FABRICACIÓN DE CALIDAD:** Conectores chapados en oro para mejorar la integridad de la señal y la fiabilidad. Blindaje EMI con lámina de Al-Mylar y trenzado de cobre proporciona una mayor calidad de señal. Retrocompatible con DP 1.1
- **APLICACIONES:** Ideal para el hogar, oficinas, salas de juntas o aulas, funciona con portátiles (TB2/Mini-DP)/workstations con tarjetas gráficas FirePro™ W9100/8100, NVS 810/510; monitor/proyector UHD/4K. Microsoft Surface Pro 6/4
- **ESPECIFICACIONES:** 91cm | Negro | DisplayPort v1.2 | Mini-DP Macho a DP Estándar Macho | 32 AWG | Cubierta de cable de PVC, cubierta de conector de ABS | Blindaje: Lámina de Al-Mylar trenzado | Protocolos: HBR 2, MST, GTC | Garantía de por vida

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	19
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)

---

### Rendimiento

Resolución Digital Máxima	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
---------------------------	------------------------------

---

### Conector(es)

Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines)
Conector B	1 - DisplayPort (20 pines)

---

### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	10%-85% RH

---

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	32 AWG
Longitud del Cable	3.0 ft [0.9 m]
Cable OD	0.2 in [4.8 mm]
Longitud del Producto	36.0 in [91.4 cm]
Ancho del Producto	0.6 in [1.6 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.4 cm]
Peso del Producto	1.5 oz [42.0 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.2 in [13.1 cm]
Ancho de la Caja	7.7 in [19.5 cm]
Altura de la Caja	0.9 in [2.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.9 oz [54.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - 3ft Mini-DisplayPort to DisplayPort Cable
---------------------	-----------------------------------------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.