

Cable Adaptador Mini DisplayPort a DisplayPort de 3 metros - Macho a Macho 4k

ID del Producto: MDP2DPMM3M



El cable adaptador Mini DisplayPort a DisplayPort (3 metros), modelo MDP2DPMM3M, incluye un conector Mini DisplayPort (macho) en un extremo y un conector DisplayPort (macho) en el otro extremo, lo cual permite conectar cualquier laptop equipada con Mini DisplayPort (incluida la familia de productos Mac®) a una pantalla, proyector o televisor HDTV que utilice una conexión DisplayPort estándar.

Este cable Mini DisplayPort a DisplayPort admite resoluciones de alta definición de hasta 4k x 2k (3840 x 2160) a 60 Hz, con un ancho de banda máximo HBR2 de 21.6 Gbps. También admite MST ("Multi-Stream") para la conexión en serie de varios monitores, además de compatibilidad opcional con audio.

El cable MDP2DPMM3M está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con confiabilidad garantizada, y con la seguridad de que el contenido protegido digitalmente por HDCP o DPCP se mostrará correctamente.

Nota: las laptops y computadoras más recientes (por ejemplo, de Apple®) vienen equipadas solo con puertos Thunderbolt™. Nuestros cables Mini DisplayPort a DisplayPort se pueden conectar a puertos Thunderbolt, lo cual permite la conexión con pantallas compatibles con DisplayPort.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Conexión de un monitor o proyector DisplayPort a dispositivos equipados con un puerto de conexión Mini DisplayPort

Características

- Compatibilidad con resoluciones de alta definición de hasta 4k x 2k
- Compatibilidad con el ancho de banda HBR2 ("High Bit Rate 2") a hasta 21.6 Gbps
- Diseño y fabricación conforme a las normas para DisplayPort 1.2
- Compatible con DisplayPort 1.1
- Soporta el estándar DPCP (DisplayPort Content Protection) y HDCP

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	19
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
---------------------------	------------------------------

Conector(es)

Conector A	Mini DisplayPort (20 pines)
Conector B	DisplayPort (20 pines)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humedad	HR DE 5%-90% (sin condensación)



Características
Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	32 AWG
Longitud del Cable	9.8 ft [3 m]
Longitud del Producto	9.8 ft [3.0 m]
Ancho del Producto	0.8 in [19.9 mm]
Altura del Producto	0.5 in [13.6 mm]
Peso del Producto	3.6 oz [102.0 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	0.0 in [0.1 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.9 oz [110.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	Cable adaptador Mini DisplayPort® a DisplayPort, 3 metros – M/M
---------------------	---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

