

3m Mini DisplayPort naar DisplayPort 1.2 Kabel - 4K x 2K UHD Mini DisplayPort naar DisplayPort Adapter Kabel - Mini DP naar DP Monitor Kabel - mDP naar DP Kabel - Zwart

Productcode: MDP2DPMM3M



De MDP2DPMM3M 3 meter lange Mini DisplayPort™-naar-DisplayPort-adapterkabel heeft een mannelijke Mini DP-connector aan het ene uiteinde en een mannelijke DP-connector aan het andere, waardoor u elke Mini DisplayPort-laptop (inclusief de Mac®-productfamilie) kunt aansluiten op een HDTV, beeldscherm of projector met een standaard DisplayPort-verbinding.

De mDP-kabel ondersteunt hoge resoluties tot 4k x 2k (3840 x 2160) bij 60 Hz met een maximale HBR2-bandbreedte van 21,6 Gbps. De kabel ondersteunt ook Multi-Stream (MST) voor daisy chaining van meerdere schermen en biedt optionele audio-ondersteuning.

NB: Nieuwere laptop- en desktopcomputers (bijv. Apple®) worden alleen geleverd met Thunderbolt™-poorten. Onze Mini DP-naar-DP-kabels kunnen worden aangesloten op de Thunderbolt-poorten, waardoor u uw DP-schermen kunt aansluiten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit een DisplayPort-scherm of projector aan op apparaten met een Mini DisplayPort-verbindingspoort

Eigenschappen

- **MINI-DP NAAR DISPLAYPORT 1.2 KABEL:** Deze 3m DisplayPort v1.2 kabel ondersteunt 4K x 2K (3840x2160 60Hz), 21.6 Gbps bandbreedte, HBR2, 8Ch Audio, Multi-Stream Transport (MST), GTC voor precieze audio channel timing & 3D Stereo (2560x1600p 120Hz)
- **BETROUWBAAR ONTWERP:** Duurzame ABS-connectoren met flexibele PVC trekantlasting en mantel voorkomt rafelen/beschadiging door buigen of ruw gebruik; Metalen substructuur biedt EMI-afscherming; Vergrendelbare DP-connectoren voorkomen onbedoelde ontkoppeling
- **PRODUCTIEKWALITEIT:** 32AWG kabel met vergulde connectoren voor een betere signaalintegriteit en betrouwbaarheid; superieure EMI-afscherming met Al-Mylar folie en vlechtwerk zorgt voor een hogere kwaliteit video en audio; Backwards compatibel met DP 1.1
- **APPLICATIES:** Ideaal voor thuis/kantoren/boardrooms/klaslokalen, werkt met uw laptop/professionele werkstations met AMD FirePro™ W9100/8100, Nvidia NVS 810/510 grafische kaarten; Gebruik met UHD/4K-monitoren, projector of groot beeldscherm; Microsoft Surface Pro 1-6
- **SPECS:** 3m | Zwart | DisplayPort v1.2 | Mini-DP Male naar DP Latching Male | 32 AWG | PVC Kabelmantel, ABS connector omhulsel | Afscherming: Al-Mylar folie met Vlechtwerk | HBR 2, MST, GTC | Levenslange garantie

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	19
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)

Prestaties

Maximale digitale resoluties	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
------------------------------	------------------------------

Connector(en)

Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig)
Connector B	1 - DisplayPort (20-polig)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid	5%-90% RV (geen condensatie)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Vergrendelbaar
Draaddikte	32 AWG
Kabellengte	9.8 ft [3 m]
Lengte product	9.8 ft [3.0 m]
Breedte product	0.8 in [2.0 cm]
Hoogte product	0.5 in [1.4 cm]
Gewicht product	3.6 oz [102.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.7 in [14.6 cm]
Package Width	7.8 in [19.8 cm]
Package Height	0.9 in [2.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.0 oz [112.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 3 m Mini DisplayPort®-naar-DisplayPort-adapterkabel - M/M
-------------	---

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.