

3 m Mini DisplayPort till DisplayPort 1.2-kabeladapter M/M - DisplayPort 4k

Produkt ID: MDP2DPMM3M

MDP2DPMM3M Mini DisplayPort™ till DisplayPort-kabeladaptern på 3 m har en Mini DP-hankontakt i ena änden och en DP-hankontakt i den andra, vilket gör att du kan ansluta en Mini DisplayPort-utrustad bärbar dator (inklusive Mac®-datorer) till en HDTV, skärm eller projektor som har en standard DisplayPort-anslutning.

mDP till DP-kabeln stöder höga upplösningar på upp till 4k x 2k (3840x2160) @ 60 Hz med maximalt HBR2-bandbredd på 21,6 Gbps. Kabeln stöder även Multi-Stream (MST) för kedjekoppling av flera skärmar och ger valfritt audio-stöd.

MDP2DPMM3M täcks av StarTech.coms livstidsgaranti för garanterad pålitlighet och ser till att digitalt skyddat innehåll visas korrekt med både HDCP och DPCP.

Obs.: Nyare bärbara och stationära datorer (t.ex. Apple®) är endast utrustade med Thunderbolt™-portar. Våra Mini DP till DP-kablar kan anslutas till Thunderbolt-portar och gör att du kan ansluta dina DP-kompatibla skärmar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Anslut en DisplayPort-skärm eller -projektor till enheter som är utrustade med en Mini DisplayPort-anslutningsport

Funktioner

- Stöd för hög upplösning på upp till 4k x 2k
- Stöd för High Bit Rate 2-bandbredd (HBR2) på upp till 21,6 Gbps
- Designad och tillverkad efter DisplayPort 1.2-standarder
- Bakåtkompatibel med DisplayPort 1.1
- Stödjer DPCP-standard (DisplayPort Content Protection) utöver HDCP
- Guldpläterade kontakter

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Antal ledare 19

Kontaktplätering	Guld
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning
Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)

Prestanda

Maximal digital upplösning	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
----------------------------	------------------------------

Kontakt(er)

Connector A	Mini-DisplayPort (20-stifts)
Connector B	DisplayPort (20-stifts)

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet	5%-90% RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Svart
Tråddimension	32 AWG
Kabellängd	9.8 ft [3 m]
Produktlängd	9.8 ft [3.0 m]
Produktbredd	0.8 in [19.9 mm]
Produkt höjd	0.5 in [13.6 mm]
Produktvikt	3.6 oz [102.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]



Package Height 0.0 in [0.1 mm]

Fraktvikt
(förpackning) 3.9 oz [110.0 g]

Vad det är i
lådan

Ingår i paketet Mini DisplayPort® till DisplayPort-kabeladapter på 3 m – M/M

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

