

## Cable Adaptador de 3m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k Blanco

ID del Producto: MDP2DPMM3MW



El cable adaptador Mini DisplayPort™ a DisplayPort (3 metros), modelo MDP2DPMM3MW, incluye un conector Mini DisplayPort (macho) en un extremo y un conector DisplayPort (macho) en el otro extremo, lo cual permite conectar cualquier ordenador portátil equipado con Mini DisplayPort (incluida la familia de productos Mac®) a un monitor, proyector o televisor HDTV que utilice una conexión DisplayPort estándar.

Este cable Mini DisplayPort a DisplayPort admite resoluciones de alta definición de hasta 4k x 2k (3840 x 2160) a 60 Hz, con un ancho de banda máximo HBR2 de 21,6 Gbps. También admite MST ("Multi-Stream") para la conexión en serie de varios monitores, además de compatibilidad opcional con audio.

El cable MDP2DPMM3MW está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con fiabilidad garantizada, y con la seguridad de que el contenido protegido digitalmente por HDCP o DPCP se mostrará correctamente.

Nota: los ordenadores portátiles y de sobremesa más recientes (por ejemplo, de Apple®) vienen equipados solo con puertos Thunderbolt™. Nuestros cables Mini DisplayPort a DisplayPort se pueden conectar a puertos Thunderbolt, lo cual permite la conexión con pantallas compatibles con DisplayPort.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Conexión de un monitor o proyector DisplayPort a dispositivos equipados con un puerto de conexión Mini DisplayPort

## Características

- Compatibilidad con resoluciones de alta definición de hasta 4k x 2k
- Compatibilidad con el ancho de banda HBR2 ("High Bit Rate 2") a hasta 21,6 Gbps
- Diseño y fabricación conforme a las normas para DisplayPort 1.2
- Color: Blanco
- Retrocompatible con DisplayPort 1.1
- Soporta el estándar DPCP (DisplayPort Content Protection) y HDCP
- Conectores recubiertos en oro

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	19
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Drenaje
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)

---

### Rendimiento

Resolución Digital Máxima	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
---------------------------	------------------------------

---


### Conector(es)

Conector A	Mini DisplayPort (20 pines)
Conector B	DisplayPort (20 pines)

---

### Características Físicas

Color	Blanco
Estilo de Conector	Recto



Calibre del Conductor	32 AWG
Longitud del Cable	9.8 ft [3 m]
Longitud del Producto	9.8 ft [3.0 m]
Ancho del Producto	0.0 in [0.0 mm]
Altura del Producto	0.0 in [0.0 mm]
Peso del Producto	3.5 oz [100.0 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.8 in [17.2 cm]
Ancho de la Caja	7.6 in [19.2 cm]
Altura de la Caja	0.8 in [20.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.9 oz [110.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Cable Adaptador MiniDisplayPort a Displayport 1.2 Blanco 3 m - M/M
---------------------	--

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

