

Cable de 1,8m Mini DisplayPort a DisplayPort 1.2 - Cable Adaptador Mini DisplayPort a DisplayPort 4K x 2K UHD - Cable para Monitor Mini DP a DP - Conversor

ID del Producto: MDP2DPMM6



El cable adaptador MDP2DPMM6 de 1,8 m de Mini DisplayPort™ a DisplayPort, cuenta con un conector macho Mini DP en un extremo y un conector macho DP en el otro, lo que le permite conectar cualquier portátil equipado con Mini DisplayPort (incluyendo la familia de productos Mac®) a un televisor de alta definición, monitor o proyector que utilice una conexión DisplayPort estándar.

El cable mDP a DP admite altas resoluciones de hasta 4k x 2k (3840 x 2160) a 60 Hz con un ancho de banda HBR2 máximo de 21,6 Gbps. El cable también es compatible con Multi-Stream (MST) para la conexión en cadena de varios monitores y ofrece compatibilidad opcional con audio..

Este cable muestra adecuadamente contenido protegido digitalmente, incluyendo HDCP y DPCP.

Nota: Los ordenadores de sobremesa y portátiles más recientes (por ejemplo, Apple®) vienen equipados únicamente con puertos Thunderbolt™. Nuestros cables Mini DP a DP pueden conectarse a los puertos Thunderbolt, lo que le permitirá conectar sus pantallas compatibles con DP.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conexión de un monitor o proyector DisplayPort a dispositivos equipados con un puerto de conexión Mini DisplayPort

Características

- **CABLE MINI-DP a DISPLAYPORT 1.2:** Compatible con 4K x 2K (3840x2400p 60Hz, 2560x1600p 120Hz) - 21,6 Gbps - HBR2 - Audio de 8 Canales - Transporte de flujos múltiples (MST) - GTC para una sincronización precisa de los canales de audio y 3D
- **DISEÑO FIABLE:** Los duraderos conectores de ABS evitan que se dañen debido a la flexión o al uso intensivo - La subestructura metálica del conector proporciona blindaje EMI - Conectores DP con pestillo que evitan la desconexión accidental
- **CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD:** Cable de 32AWG con conectores chapados en oro para mejorar la integridad y fiabilidad de la señal - Blindaje EMI superior con lámina de Al-Mylar y trenzado de cobre - Retrocompatible con DP 1.1
- **APLICACIONES:** Ideal para trabajos en casa/oficina/sala de juntas/aula funciona con portátiles (con puerto Mini-DP)/estaciones de trabajo profesionales con tarjeta de video AMD FirePro™ W9100/8100, Nvidia NVS 810/510 - Monitor/proyector/pantalla UHD/4K
- **ESPECIFICACIONES:** 1,8 metros - Negro - DisplayPort v1.2; Mini-DP macho a DP estándar macho con pestillo - 32AWG - Cubierta del cable de PVC, cubierta del conector de ABS - Blindaje: Lámina de Al-Mylar con trenzado - Protocolos: HBR 2, MST, GTC

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	19
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
---------------------------	------------------------------

Conector(es)

Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines)
Conector B	1 - DisplayPort (20 pines)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR 20~80%

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Mecanismo de Bloqueo
Calibre del Conductor	32 AWG
Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Cable OD	0.2 in [4.8 mm]
Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
Ancho del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Peso del Producto	2.4 oz [69.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	7.8 in [19.8 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.9 cm]
Altura de la Caja	0.8 in [2.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.5 oz [72.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable Mini-DisplayPort a DisplayPort 1.2 de 1,8 m
---------------------	---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

