

1,8 m Mini DisplayPort- till DisplayPort 1.2-kabel - 4K x 2K UHD Mini DisplayPort- till DisplayPort-kabeladapter - Mini DP- till DP-kabel för bildskärm - mDP- till DP-omvandlarkabel

Produkt ID: MDP2DPMM6



MDP2DPMM6 Mini DisplayPort™ till DisplayPort-kabeladaptern på 1,8 m har en Mini DP-hankontakt i ena änden och en DP-hankontakt i den andra, vilket gör att du kan ansluta en Mini DisplayPort-utrustad bärbar dator (inklusive Mac®-datorer) till en HDTV, skärm eller projektor som har en standard DisplayPort-anslutning.

mDP till DP-kabeln stöder höga upplösningar på upp till 4k x 2k (3840x2160) @ 60 Hz med maximalt HBR2-bandbredd på 21,6 Gbps. Kabeln stöder även Multi-Stream (MST) för kedjekoppling av flera skärmar och ger valfritt audio-stöd.

Obs.: Nyare bärbara och stationära datorer (t.ex. Apple®) är endast utrustade med Thunderbolt™-portar. Våra Mini DP till DP-kablar kan anslutas till Thunderbolt-portar och gör att du kan ansluta dina DP-kompatibla skärmar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut en DisplayPort-skärm eller -projektor till enheter som är utrustade med en Mini DisplayPort-anslutningsport

Funktioner

- MINI-DP till DISPLAYPORT 1.2-KABEL: Denna 2 m DisplayPort v1.2-kabel stöder 4K x 2K ((3840x2400p 60 Hz, 2560x1600p 120 Hz), 21,6 Gbps bandbredd, HBR2, 8Ch Audio, Multi-Stream Transport (MST), GTC för exakt timing av ljudkanal och 3D-stereo
- Stöd för High Bit Rate 2-bandbredd (HBR2) på upp till 21,6 Gbps
- Kompatibel med PC, Mac och Microsoft® Surface™
- Designad och tillverkad efter DisplayPort 1.2-standarder
- SPECIFIKATIONER: 1,8 meter, svart, DisplayPort v1.2, Mini-DP-hane till DP-standardhane med lås, 32 AWG, PVC-kabelmantel, ABS-kontakthölje, avskärmning: Al-Mylarfolie med flätning, protokoll: HBR 2, MST, GTC, stöds under hela sin livslängd

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	19
Kontaktplätering	Guld
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)

Prestanda

Maximal digital upplösning	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
----------------------------	------------------------------

Kontakt(er)

Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-stifts)
Connector B	1 - DisplayPort (20-stifts)

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet	20~80% RH

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Med lås
Tråddimension	32 AWG
Kabellängd	6.0 ft [1.8 m]
Yttre kabelldiameter	0.2 in [4.8 mm]
Produktlängd	6.0 ft [1.8 m]
Produktbredd	0.8 in [2.0 cm]
Produkthöjd	0.5 in [1.2 cm]
Produktvikt	2.4 oz [69.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	7.8 in [19.8 cm]
Package Width	7.8 in [19.9 cm]
Paketets höjd	0.8 in [2.1 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.5 oz [72.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 1,8 m Mini DisplayPort till DisplayPort 1.2-kabel
-----------------	---

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.