

Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a DVI - Mini DP a DVI nero - 1920x1200

Product ID: MDP2DVI3

L'adattatore Mini DisplayPort® a DVI, codice prodotto MDP2DVI3, consente di collegare una sorgente video Mini DisplayPort® (ad esempio un dispositivo MacBook® o Microsoft® Surface™ Pro con tecnologia mDP) a un monitor, proiettore o display DVI, con conseguente eliminazione dei costi di aggiornamento a un monitor con funzionalità Mini DisplayPort.

Compatibile con Intel® Thunderbolt™, se collegato direttamente a una porta DisplayPort via Thunderbolt™ I/O di supporto, l'adattatore supporta risoluzioni del display fino a 1920x1200 (WUXGA) ed è conforme agli standard HDCP.

MDP2DVI3 è un adattatore passivo che necessita di una porta DP++ (DisplayPort++), ciò significa che anche i segnali DVI e HDMI® possono essere inoltre trasmessi attraverso la porta.

Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Permette di collegare il monitor DVI esistente a un dispositivo con uscita Mini DisplayPort
- Ideale per l'utilizzo del monitor DVI come display secondario

Features

- Adattatore a cavo di facile utilizzo, non richiede software
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 (WUXGA) e risoluzioni HDTV fino a 1080p
- Compatibile con i dispositivi Intel® Thunderbolt™ in grado di supportare un segnale DisplayPort

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Passive
	Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2
	Uscita AV	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
	Audio	No
Prestazioni	Risoluzioni digitali massime	1920x1200 / 1080p
	Widescreen supportato	Yes
	Specifiche audio	DVI - No Audio Support
	MTBF	2,205,691 ore

Connettore/i	Connettore A	Mini-DisplayPort (20 pin)
	Connettore B	DVI-I (29 pin)
Note/requisiti speciali	Requisiti di sistema e cavi	Richiede una porta DP++ (DisplayPort++) dalla scheda video o dalla sorgente video per il pass-through del segnale DVI e HDMI®.
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Umidità	40% ~ 85% RH
Caratteristiche fisiche	Colore	Nero
	Lunghezza cavo	5.1 in [1.3 cm]
	Lunghezza prodotto	7.3 in [1.8 cm]
	Larghezza prodotto	1.6 in [40 mm]
	Altezza prodotto	0.6 in [15 mm]
	Peso prodotto	0.9 oz [26.5 g]
Informazioni confezione	Package Length	9.4 in [2.4 cm]
	Package Width	6.3 in [1.6 cm]
	Package Height	0.8 in [20 mm]
	Peso spedizione (confezione)	1.8 oz [51 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	Adattatore Mini DisplayPort® a DVI

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

