

Adaptador Mini DisplayPort a DVI - Conversor Mini DP a DVI-D - Video 1080p - mDP o Thunderbolt 1/2 Mac/PC a Monitor DVI - Adaptador Dongle Compacto mDP 1.2 a DVI Monoenlace

ID del Producto: MDP2DVI3



El adaptador de Mini DisplayPort® a DVI MDP2DVI3 le permite conectar su fuente de video Mini DisplayPort (como cualquiera de sus dispositivos MacBook® o Microsoft® Surface™ Pro con mDP) a un monitor, proyector o pantalla DVI, lo que elimina el gasto de tener que actualizar a un monitor compatible con Mini DisplayPort.

Compatible con Intel® Thunderbolt™, cuando se conecta directamente a un puerto de E/S DisplayPort sobre Thunderbolt™ compatible, el adaptador admite resoluciones de pantalla o proyector de hasta 1920x1200 (WUXGA) y es compatible con las normas HDCP.

MDP2DVI3 es un adaptador pasivo que requiere un puerto DP++ (DisplayPort++), lo que significa que las señales DVI y HDMI® también se pueden pasar a través del puerto.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Conexión de un monitor DVI existente a un dispositivo de salida Mini DisplayPort
- Ideal para usar su monitor DVI como pantalla secundaria

## Características

- **ADAPTADOR MINI DISPLAYPORT A DVI:** Adaptador mDP 1.2 (HBR2) a DVI-I (sólo digital DVI-D) monoenlace conecta una pantalla/proyector DVI compatible con video 1920x1200/1080p 60Hz - El paso EDID/DDC garantiza la compatibilidad entre la fuente y la pantalla
- **COMPATIBILIDAD DE HOST:** Compatible con fuentes mDP++, incluyendo MacBooks Thunderbolt 1 y 2, MacBook Air y Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, computadoras de escritorio (AMD FirePro/NVidia Quadro), laptops, mini ITX, Intel NUC y docks
- **AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD:** Conecte un monitor o proyector DVI, o añada una segunda pantalla a su estación de trabajo utilizando el adaptador mDP a DVI - Su diseño compacto lo hace ideal para viajar - Cable incorporado de 13cm
- **DVI CON BLOQUEO DE TORNILLO:** Admite cable de bloqueo de rosca DVI para evitar que el cable se suelte o se desconecte accidentalmente de pantallas/proyectores DVI - Probado con cables DVI de hasta 7.6m - Conector mDP macho a DVI hembra
- **FÁCIL DE USAR:** Sin necesitar software ni controladores, el conversor de Mini DP a DVI funciona con cualquier sistema operativo, incluyendo Windows, Ubuntu y macOS - Compatible con dispositivos MiniDP como MacBooks TB1/TB2 con Mini DisplayPort

---

### Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Pasivo
Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.2
Salida A/V	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
Soporte de Audio	No

---

### Rendimiento

Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	DVI - No Audio Support
MTBF	2,205,691 horas

---

Conector(es)		
Conector A		1 - Mini DisplayPort (20 pines)
Conector B		1 - DVI-I (29 pines)
<hr/>		
Observaciones / Requisitos		
Requerimientos del Sistema y Cables		Se requiere un puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta gráfica o la fuente de vídeo para la transferencia de señal DVI y HDMI®.
<hr/>		
Requisitos Ambientales		
Temperatura Operativa		0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento		0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Humedad		HR 40% ~ 85%
<hr/>		
Características Físicas		
Color		Negro
Longitud del Cable		5.1 in [13 cm]
Longitud del Producto		6.9 in [17.5 cm]
Ancho del Producto		1.8 in [4.5 cm]
Altura del Producto		0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto		1.2 oz [34.0 g]
<hr/>		
Información de la Caja		
Cantidad de Paquetes		1
Longitud de la Caja		8.0 in [20.2 cm]
Ancho de la Caja		2.3 in [5.9 cm]
Altura de la Caja		1.3 in [3.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío		1.4 oz [40.0 g]
<hr/>		

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja      1 - Adaptador Mini DisplayPort® a DVI

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.