

Mini-DisplayPort naar DVI video adapter / converter - zwart mini DP naar DVI - 1920x1200

Productcode: MDP2DVI3



Met de MDP2DVI3 mini-DisplayPort®-naar-DVI-adapter kunt uw mini-DisplayPort-videobron (desktop-pc, laptop etc.) aansluiten op een DVI-monitor, -projector of -scherm, waardoor een upgrade naar een voor mini-DisplayPort geschikte monitor vervalt.

De adapter is compatibel met Intel® Thunderbolt™, bij directe aansluiting op een ondersteunende DisplayPort-over-Thunderbolt™ I/O-poort, ondersteunt scherm- of projectorresoluties tot 1920x1200 (WUXGA) en voldoet aan HDCP-normen.

MDP2DVI3 is een passieve adapter waarvoor een DP++ poort (DisplayPort++) vereist is, d.w.z. DVI- en HDMI®-signalen kunnen ook door de poort worden geleid.

Gedekt door een StarTech.com 3 jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit uw bestaande DVI-monitor aan op een Mini DisplayPort-uitgangssapparaat
- Ideaal om uw DVI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm

Eigenschappen

- Gebruiksvriendelijke kabelvormige adapter, geen software vereist

- Ondersteunt resoluties tot 1920x1200 (WUXGA) en HDTV-resoluties tot 1080p
- Compatibel met Intel® Thunderbolt™-apparaten die geschikt zijn voor het verzenden van een DisplayPort-sigitaal

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Passief
AV-ingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
Audio	Nee

Prestaties

Maximale digitale resoluties	1920x1200 / 1080p
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	DVI - No Audio Support
MTBF	2,205,691 uren

Connector(en)

Connector A	Mini-DisplayPort (20-polig)
Connector B	DVI-I (29-polig)

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	DP++ (DisplayPort++)-poort is vereist op de videokaart of videobron voor DVI- en HDMI®-signaaldoorvoer.
----------------------------	---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Vochtigheid 40% - 85% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	5.1 in [13 cm]
Lengte product	7.3 in [18.5 cm]
Breedte product	1.6 in [40 mm]
Hoogte product	0.6 in [15 mm]
Gewicht product	0.9 oz [26.5 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	9.4 in [24 cm]
Package Width	6.3 in [16 cm]
Package Height	0.8 in [20 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.8 oz [51 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	Mini DisplayPort® naar DVI Adapter
-------------	------------------------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

