

Mini DisplayPort till DVI videoadapter - Svart Mini DP till DVI - 1920x1200

Produkt ID: MDP2DVI3



MDP2DVI3-adaptorn för anslutning mellan Mini DisplayPort® och DVI-D låter dig ansluta din videokälla med Mini DisplayPort (som t.ex. någon av dina MacBook® eller Microsoft® Surface™ Pro-enheter med mDP) till en DVI-monitor, -projektor eller -skärm och du slipper kostnaden av att uppgradera till en skärm med Mini DisplayPort.

Kompatibel med Intel® Thunderbolt™ och när den ansluts direkt till en kompatibel DisplayPort över en Thunderbolt™ I/O-port stödjer adaptorn även upplösningar upp till 1920x1200 (WUXGA) på displayen eller projektorn och uppfyller alla HDCP-standarder.

MDP2DVI3 är en passiv adapter som kräver en DP++-port (DisplayPort++), vilket betyder att DVI- och HDMI®-signaler också kan passera genom porten.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut din befintliga DVI-bildskärm till en Mini DisplayPort-utenhet
- DVI-bildskärmen är perfekt för att användas som en andra bildskärm

Funktioner

- Stödjer upplösningar upp till 1920x1200 (WUXGA) och HDTV-upplösningar upp till 1080p
- Kabeladapter som är lätt att använda utan någon programvara
- Kompatibel med Intel® Thunderbolt™-enheter som kan sända en DisplayPort-signal
- SCREW LOCKING DVI: Mini DisplayPort to DVI display adapter supports DVI screw locking cable to prevent cable from coming loose or accidental disconnection from DVI displays/projectors | Tested with DVI cables up to 25ft | mDP male to DVI female connector
- EASY TO USE: With no software or drivers required, the Mini DP to DVI converter works with any OS including Windows, Ubuntu and macOS; Compatible with MiniDP devices like TB1/TB2 MacBooks with Mini DisplayPort

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Passiv
AV-ingång	Mini DisplayPort - 1.2
AV-utgång	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
Audio	Nej

Prestanda

Maximal digital upplösning	1920x1200 / 1080p
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	DVI - No Audio Support
Medeltid mellan fel (MTBF)	2,205,691 timmar

Kontakt(er)

Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-stifts)
Connector B	1 - DVI-I (29-stifts)

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	DP++-porten (DisplayPort++) krävs från grafikkort eller videokälla för DVI- och HDMI®-signalöverföring
-----------------------	--

Miljö	Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Förvaringstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Luftfuktighet	40 %-85 %RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	5.1 in [13 cm]
	Produktlängd	6.9 in [17.5 cm]
	Produktbredd	1.8 in [4.5 cm]
	Produkthöjd	0.6 in [1.5 cm]
	Produktvikt	1.2 oz [34.0 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	8.0 in [20.2 cm]
	Paketets bredd	2.3 in [5.9 cm]
	Paketets höjd	1.3 in [3.2 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	1.4 oz [40.0 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - Mini DisplayPort® till DVI-adapter
Warranty Information	Warranty	3 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.