

## Adaptador Conversor de Vídeo Mini DisplayPort a DVI - Convertidor DP Pasivo - 1920x1200

ID del Producto: MDP2DVI



Conecta un monitor DVI a una PC o MAC equipada con Mini DisplayPort.

El Cable Adaptador Mini DisplayPort a DVI de StarTech.com, MDP2DVI ofrece una conexión DVI/Mini DisplayPort eficaz y económica, permitiendo al usuario conectar el monitor de un ordenador DVI a un dispositivo equipado con salida Mini DisplayPort, evitando el gasto de tener que actualizar el monitor por cuestiones de compatibilidad. El adaptador Mini DisplayPort es el accesorio perfecto para cualquiera de sus dispositivos MacBook® o Microsoft® Surface™ Pro con Mini DisplayPort.

El MDP2DVI es un cable adaptador pasivo que requiere de un puerto DP++ (DisplayPort++), lo cual significa que las señales DVI y HDMI también se pueden transferir a través del puerto.

Ofrece 3-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

#### Aplicaciones

- Perfecto para pantallas de centros de entretenimiento digitales, oficinas en casa, salas de conferencias, ferias y exposiciones
- Permite mantener su monitor DVI más antiguo y usarlo con su nuevo dispositivo Mini DisplayPort
- Ideal para usar su monitor DVI como pantalla secundaria

## Características

- Adaptador fácil de usar, no requiere software
- Soporta resoluciones de hasta 1920x1200 y resoluciones HDTV de hasta 1080p
- Compatible con Intel® Thunderbolt™

---

### Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Pasivo
Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.2
Salida A/V	DVI-D - Single-Link
Soporte de Audio	No

---

### Rendimiento

Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p
Especificaciones de Audio	DVI - No Audio Support

---

### Conector(es)

Conector A	Mini DisplayPort (20 pines)
Conector B	DVI-I (29 pines)

---

### Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Requiere un puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta de video o en la fuente de video para permitir el paso de señales DVI y HDMI
-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)



Humedad 10%-85% RH

---

Características  
Físicas

Color	Negro
Longitud del Cable	5.1 in [13 cm]
Longitud del Producto	7.3 in [18.5 cm]
Ancho del Producto	1.4 in [35.0 mm]
Altura del Producto	0.4 in [11.0 mm]
Peso del Producto	1.1 oz [31.0 g]

---

Información  
de la Caja

Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	0.7 in [18.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.4 oz [40.0 g]

---

Contenido de  
la Caja

Incluido en la Caja	Convertor Mini DisplayPort a DVI
---------------------	----------------------------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

