

Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Convertisseur Mini DP à DVI-D - Vidéo 1080p -
Certifié VESA - mDP ou TB 1/2 Mac/PC vers moniteur DVI - Câble mDP 1.2 vers DVI
Single-Link

N° de produit: MDP2DVI



Le câble adaptateur MDP2DVI Mini DisplayPort DVI de StarTech.com offre un lien DVI/Mini DisplayPort économique, vous permettant de connecter un moniteur DVI d'un ordinateur sur une sortie Mini DisplayPort, tout en économisant les coûts engendrés par la mise à niveau du moniteur, à des fins de compatibilité. Le MDP2DVI est un adaptateur passif qui requiert un port DP++ (DisplayPort++), ce qui signifie que les signaux DVI et HDMI peuvent également être transmis via le port.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Idéal pour les écrans des centres de loisirs numériques, des bureaux, des salles de conférence et des salons.
- Permet de conserver votre moniteur DVI existant et de l'utiliser avec un nouvel appareil Mini DisplayPort.
- Idéal dans un cadre d'utilisation avec votre moniteur DVI en tant qu'écran secondaire.

Spécifications techniques

- **ADAPTATEUR MINI DISPLAYPORT VERS DVI** : Adaptateur simple liaison mDP 1.2 (HBR2) vers DVI-I (uniquement numérique DVI-D) pour connecter un écran/projecteur DVI ; 1920x1200 60Hz ; passage EDID/DDC pour assurer la compatibilité entre la source et l'écran
- **COMPATIBILITÉ HÔTE** : Le convertisseur vidéo passif prend en charge la source mDP++, les MacBooks TB1/2, MacBook Air et Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, les PC fixe (AMD FirePro/NVidia Quadro), les PC portables, les PC mini itx, Intel NUC et les docks
- **AUGMENTER LA PRODUCTIVITÉ** : connectez un moniteur ou un projecteur DVI, ou ajoutez un deuxième écran à votre poste de travail à l'aide du dongle adaptateur mDP vers DVI | Son design compact le rend idéal pour les voyages | Câble attaché de 13 cm
- **COMPATIBILITÉ HÔTE**: Le convertisseur vidéo passif prend en charge le mDP++, ainsi que les Mac Thunderbolt 1/2, MacBook Air, Mac Mini, Surface Pro 1-6, les PC de bureau (AMD FirePro/NVidia Quadro), les PC portables, les PC mini itx, Intel NUC et les docks
- **FACILE À UTILISER** : Sans logiciel ni pilote requis, le convertisseur Mini DP vers DVI fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation, y compris Windows, Ubuntu et macOS. Compatible avec les appareils Mini DP comme les MacBooks TB1/TB2

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Passif
Entrée AV	Mini DisplayPort - 1.2
Sortie AV	DVI-D - Single-Link
Prise en charge audio	Non

Performance

Résolutions numériques max.	1920x1200 / 1080p
Spécifications audio	DVI - No Audio Support

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - Mini-DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	1 - DVI-I (29 broches)

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage Carte vidéo ou source vidéo avec Port DP++ (DisplayPort++) requis pour la transmission des signaux DVI et HDMI

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humidité	10%-85% RH

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur de câble	5.1 in [13 cm]
Longueur du produit	7.3 in [18.5 cm]
Largeur du produit	1.4 in [3.5 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [1.1 cm]
Poids du produit	1.1 oz [31.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	4.3 in [10.8 cm]
Package Width	8.0 in [20.3 cm]
Package Height	0.9 in [2.2 cm]
Poids brut	1.3 oz [38.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Convertisseur Mini DisplayPort vers DVI
-----------------------	---

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis