

Mini DisplayPort naar DVI Adapter, Mini DP naar DVI-D Converter, 1080p, VESA
Gertificeerd, mDP of Thunderbolt 1/2 Mac/PC naar DVI Monitor, mDP 1.2 naar DVI
Single-Link Dongle

Productcode: MDP2DVI



De MDP2DVI Mini DisplayPort DVI Adapter van StarTech.com legt een kosteneffectieve DVI-Mini DisplayPort-verbinding, waardoor u een DVI-monitor kunt aansluiten op een apparaat met Mini DisplayPort-uitgang, terwijl u de kosten bespaart van het alleen wegens compatibiliteit moeten upgraden van de monitor.

MDP2DVI is een passieve adapter die een DP++ poort nodig heeft (DisplayPort++), wat betekent dat er via de poort ook DVI en HDMI-signalen kunnen worden doorgegeven.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen
- Blijf uw bestaande DVI-monitor gebruiken met uw nieuw Mini DisplayPort-apparaat
- Ideaal om uw DVI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm

Eigenschappen

- **MINI DISPLAYPORT NAAR DVI ADAPTER:** mDP 1.2 (HBR2) naar DVI-I (alleen digitaal DVI-D) single-link adapter verbindt een DVI display; 1920x1200/1080p 60Hz video; EDID/DDC zorgt voor compatibiliteit tussen bron en display; gecertificeerd VESA DisplayPort
- **HOST COMPATIBILITEIT:** Passieve video-omzetter ondersteunt mDP++ bronnen inclusief Thunderbolt 1 & 2 MacBooks, MacBook Air & Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, desktops (AMD FirePro/NVidia Quadro), laptops, mini itx computers, Intel NUC & docks
- **HOGERE PRODUCTIVITEIT:** Sluit een DVI monitor of projector aan, of voeg een tweede beeldscherm toe aan uw workstation met behulp van deze mDP naar DVI adapter dongle | Compact ontwerp maakt het ook ideaal voor onderweg | 13cm vaste kabel
- **VERGRENDELBARE DVI:** Mini DisplayPort naar DVI display adapter kabel met vergrendelbare DVI connector voorkomt dat de kabel per ongeluk losgekoppeld wordt van DVI displays/projectoren | Getest met DVI kabels tot 8m | mDP Male naar DVI Female connector
- **GEBRUIKSVRIENDELIJK:** Zonder software of drivers werkt de Mini DP naar DVI converter met elk OS, inclusief Windows, Ubuntu en macOS; Compatibel met MiniDP apparaten zoals TB1/TB2 MacBooks met Mini DisplayPort

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Passief
AV-ingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	DVI-D - Single-Link
Audio	Nee

Prestaties

Maximale digitale resoluties	1920x1200 / 1080p
Audiospecificaties	DVI - No Audio Support

Connector(en)

Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig)
Connector B	1 - DVI-I (29-polig)

Speciale opmerkingen /

vereisten

Systeem- en kabelvereisten	DP++ (DisplayPort++) poort vereist op videokaart of videobron voor doorgave van DVI- en HDMI-signalen
----------------------------	---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	10%-85% RH

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	5.1 in [13 cm]
Lengte product	7.3 in [18.5 cm]
Breedte product	1.4 in [3.5 cm]
Hoogte product	0.4 in [1.1 cm]
Gewicht product	1.1 oz [31.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	4.3 in [10.8 cm]
Package Width	8.0 in [20.3 cm]
Package Height	0.9 in [2.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.3 oz [38.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Mini DisplayPort naar DVI Converter
-------------	---

Garantiebepalingen

Warranty	3 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.