

Adaptador Vídeo Mini DisplayPort a DVI - Conversor DP++ - 2560x1600 - Activo

ID del Producto: MDP2DVID



El adaptador Mini DisplayPort® a DVI-D, modelo MDP2DVID, permite conectar una fuente de vídeo Mini DisplayPort (como cualquiera de sus dispositivos MacBook® or Microsoft® Surface™ Pro equipados con Mini DisplayPort) con cualquier pantalla DVI, incluyendo televisores y Apple Cinema Display HD, lo cual evita la necesidad de tener que actualizar su monitor a uno compatible con Mini DisplayPort.

El adaptador Mini-Display Port ofrece una conversión activa que se alimenta a través de un puerto USB y es capaz de manejar resoluciones de doble enlace (hasta 2560x1600). Ideal para duplicar su pantalla con otro monitor o ampliar el escritorio aumentando el espacio de trabajo. Ofrece 3-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Ideal para centros de entretenimientos digitales, oficinas en casa, salas de conferencias y exposiciones
- Permite utilizar un monitor DVI existente con su nuevo dispositivo DisplayPort
- Perfecto para pantallas de formatos más grandes que emplean altas resoluciones DVI con conectividad de Doble Enlace

- Ideal para usar su monitor DVI como pantalla secundaria

Características

- Soporta resoluciones de hasta 2560x1600 con pantallas DVI de Doble Enlace
- Soporta 1920x1080 con pantallas de Enlace Único
- Soporta pantallas DVI-D, incluyendo televisores y Apple Cinema Display HD
- Se alimenta a través de un puerto USB 2.0
- Simple instalación plug and play; no requiere software

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.2
Salida A/V	DVI-D - Dual-Link
Soporte de Audio	No
Estándares Industriales	DisplayPort 1.1a

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	Dual Link: 2560x1600 Single Link: 1920x1200
Resoluciones Admitidas	2560x1600 @ 60Hz 1920x1200 @ 120Hz 1920x1080 @ 120Hz
Especificaciones de Audio	DVI - No Audio Support

Conector(es)

Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines) 1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
------------	--

Conector B 1 - DVI-D (25 pines)

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación Alimentado por USB

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura de Almacenamiento -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Humedad HR de 10% a 85 % (sin condensación)

Características Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Cable 24.0 in [610 mm]

Longitud del Producto 8.2 in [20.8 cm]

Ancho del Producto 6.3 in [16 cm]

Altura del Producto 0.5 in [1.2 cm]

Peso del Producto 4.2 oz [118 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]

Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]

Altura de la Caja 0.6 in [16 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 4.5 oz [127 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador Mini-Displayport a DVI
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.