

## Adattatore attivo da Mini DisplayPort a DVI Dual Link - Alimentazione USB

ID prodotto: MDP2DVID



L'adattatore da Mini DisplayPort a DVI-D Dual Link MDP2DVID consente di collegare sorgenti video Mini DisplayPort (Macbook, Macbook Pro, Macbook Air e così via) a qualsiasi display DVI-D, tra cui televisori e display HD Apple Cinema, eliminando i costi di aggiornamento a monitor Mini DisplayPort. L'adattatore Mini DisplayPort offre possibilità di conversione attiva, è alimentato tramite singola porta USB ed è in grado di supportare le massime risoluzioni Dual Link (fino a 2560x1600). Consente di replicare il display su un altro monitor o estendere il desktop per aumentare l'area di lavoro. Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Ideale per luoghi d'intrattenimento digitale, in casa, in sale conferenze e durante le fiere
- Permette di continuare a utilizzare il monitor DVI esistente con il nuovo dispositivo Mini DisplayPort.
- Perfetto per grandi schermi con risoluzioni DVI e connessione Dual Link
- Ideale per l'utilizzo del monitor DVI come display secondario

### Caratteristiche

- Risoluzione massima fino a 2560x1600 con DVI Dual Link
- Supporta risoluzioni 1920x1080 con display Single Link

- Supporto per qualsiasi display DVI-D, tra cui televisori e display HD Apple Cinema
- Alimentazione tramite singola porta USB 2.0
- Semplice installazione plug-and-play; nessun software necessario

---

#### Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2
Uscita AV	DVI-D - Dual-Link
Audio	No
Standard del settore	DisplayPort 1.1a

---

#### Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	Dual Link: 2560x1600 Single Link: 1920x1200
Risoluzioni supportate	2560x1600 @ 60Hz 1920x1200 @ 120Hz 1920x1080 @ 120Hz
Specifiche audio	DVI - No Audio Support

---

#### Connettore/i

Connettore A	Mini-DisplayPort (20 pin) USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
Connettore B	DVI-D (25 pin)

---

#### Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
-------------------------------------	-------------------

---

#### Ambientale



Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità	Da 10% a 85 % RH (senza condensa)

---

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza cavo	24.0 in [61 cm]
Lunghezza prodotto	8.2 in [20.8 cm]
Larghezza prodotto	6.3 in [16 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [12 mm]
Peso prodotto	4.2 oz [118 g]

---

Informazioni confezione

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.6 in [16 mm]
Peso spedizione (confezione)	4.5 oz [127 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Adattatore Mini DisplayPort a DVI
	Manuale di istruzioni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

