

## Mini DisplayPort naar DVI Dual-Link Actieve Adapter – USB gevoed

Productcode: MDP2DVID



Met de MDP2DVID Mini DisplayPort naar DVI-D Dual-Link adapter kunt u uw Mini DisplayPort videobron (MacBook, MacBook Pro, MacBook Air), etc.) aansluiten op een DVI-D-beeldscherm waaronder televisies en Apple Cinema HD Display, zodat u zich de kosten kunt besparen voor het moeten upgraden naar een beeldscherm met Mini DisplayPort. De Mini DisplayPort-adapter zet het signaal actief om, gevoed door een enkele USB-poort, en kan de maximale dual-link resoluties tot 2560x1600 weergeven. Gebruik de adapter om uw scherm te dupliceren op een andere monitor of om de werkruimte op uw bureaublad uit te breiden. Met 3-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Ideaal om uw DVI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm
- Blijf uw bestaande DVI-monitor gebruiken met uw nieuw Mini DisplayPort-apparaat
- Perfect voor schermen van groot formaat die gebruik maken van hoge resoluties via DVI dual-link
- Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen

### Eigenschappen

- Eenvoudige plug-and-play installatie geen software nodig

- Gevoed via een enkele USB 2.0-poort
- Te gebruiken op elk DVI-D-scherf waaronder televisies en Apple Cinema HD Display
- Maximale resolutie tot 2560x1600 met DVI Dual-Link
- Ondersteunt 1920x1080 met single-link beeldschermen

---

#### Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	DVI-D - Dual-Link
Audio	Nee
Industriestandaarden	DisplayPort 1.1a

---

#### Prestaties

Maximale digitale resoluties	Dual Link: 2560x1600
	Single Link: 1920x1200
Ondersteunde resoluties	2560x1600 @ 60Hz
	1920x1200 @ 120Hz
	1920x1080 @ 120Hz
Audiospecificaties	DVI - No Audio Support

---

#### Connector(en)

Connector A	Mini-DisplayPort (20-polig)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Connector B	DVI-D (25-polig)

---

#### Voeding

Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
---------------------------	----------------

---

#### Gebruiksomge



ving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid	10% - 85 % rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	24.0 in [61 cm]
Lengte product	8.2 in [20.8 cm]
Breedte product	6.3 in [16 cm]
Hoogte product	0.5 in [12 mm]
Gewicht product	4.2 oz [118 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.6 in [16 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.5 oz [127 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	Mini DisplayPort naar DVI-adapter
	Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

