

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 3 m - Mini DP a DVI 1920x1200
- Nero

ID prodotto: MDP2DVIMM10B



Il cavo adattatore Mini DisplayPort® a DVI MDP2DVIMM10B consente di collegare la sorgente video Mini DP (PC desktop, laptop, Ultrabook e così via) direttamente a un monitor o proiettore DVI eliminando le spese di aggiornamento di un monitor dotato di Mini DisplayPort.

Il cavo adattatore ha una lunghezza di 3 m ed è dotato di connettori maschio a maschio che consentono di collegare la sorgente Mini DisplayPort direttamente a un display DVI senza richiedere ulteriori cavi.

Compatibile con Intel® Thunderbolt™, se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta Thunderbolt I/O, l'adattatore supporta risoluzioni fino a 1920x1200 (WUXGA).

MDP2DVIMM10B è un adattatore passivo che necessita di una porta DisplayPort in modalità doppia (DisplayPort++), ciò significa che anche i segnali DVI e HDMI possono essere trasmessi attraverso la porta.

Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente di collegare il display DVI esistente (monitor, proiettore) a un dispositivo con uscita Mini DisplayPort
- Ideale per l'utilizzo del monitor DVI come display secondario

Caratteristiche

- **MINI DISPLAYPORT TO DVI CABLE:** 10ft (3m) Mini DisplayPort 1.2 (HBR2) to DVI-D (digital only) single-link cable connects a DVI display | 1080p 60Hz or 4K 30Hz (monitor w/ HDMI clock rate); EDID pass-through ensures compatibility between source & display
- **HOST COMPATIBILITY:** Passive video converter supports mDP++ source including Thunderbolt 1 & 2 MacBooks, MacBook Air & Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, desktops (AMD FirePro/NVidia Quadro), laptops, mini itx computers, Intel NUC & docks
- **INTEGRATED DISPLAY CABLE:** Mini DisplayPort to DVI adapter cable has slim & flexible design with adapter chip built into VGA connector reducing clutter & providing a tidy install in the office, boardroom or home office
- **INCREASE PRODUCTIVITY:** Connect a DVI monitor or projector, or add a second display to your workstation using the mDP to VGA display adapter cable | Supports DVI screw locking cable to prevent accidental disconnection | mDP male to DVI male
- **EASY TO USE:** With no software or drivers required, the Mini DP to DVI converter cable/cord works with any OS including Windows, Ubuntu and macOS; Compatible with MiniDP devices like TB1/TB2 MacBooks with Mini DisplayPort

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Passivo
Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2
Uscita AV	DVI-D - Single-Link
Audio	No
ID chipset	NXP - 3361

Prestazioni

Lunghezza max cavo	10.0 ft [3.0 m]
Risoluzioni digitali massime	1920x1200 / 1080p
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	DVI - No Audio Support



	MTBF	2,405,577 ore
<hr/>		
Connettore/i	Connettore A	Mini-DisplayPort (20 pin)
	Connettore B	DVI-D (25 pin)
<hr/>		
Note/requisiti speciali	Requisiti di sistema e cavi	Richiede una porta DP++ (DisplayPort++) dalla scheda video o dalla sorgente video per il pass-through del segnale DVI e HDMI®.
<hr/>		
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Umidità	40% ~ 85% RH
<hr/>		
Caratteristiche fisiche	Colore	Nero
	Lunghezza cavo	10.0 ft [3.0 m]
	Lunghezza prodotto	10.0 ft [3.0 m]
	Larghezza prodotto	1.5 in [38 mm]
	Altezza prodotto	0.6 in [15 mm]
	Peso prodotto	4.9 oz [140 g]
<hr/>		
Informazioni confezione	Package Length	9.4 in [24 cm]
	Package Width	6.3 in [16 cm]
	Package Height	0.8 in [20 mm]
	Peso spedizione (confezione)	5.7 oz [162 g]
<hr/>		



Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

Adattatore Mini DisplayPort® a DVI

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

