

Konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 3 m - mDP till DVI 1920x1200 - Svart

Produkt ID: MDP2DVIMM10B



MDP2DVIMM10B kabeladaptorn för anslutning mellan Mini DisplayPort® och DVI-D låter dig ansluta din videokälla med Mini DP (som t.ex. någon av dina MacBook® eller Microsoft® Surface™ Pro-enheter med mDP) direkt till en DVI-monitor eller -projektor och du slipper kostnaden av att uppgradera till en skärm med Mini DisplayPort.

Adapterkabeln är 3 meter lång och har hane-till-hane-kontakter, så att du kan ansluta din Mini DisplayPort-källa direkt till en DVI-skärm utan extra kabeldragning.

Kompatibel med Intel® Thunderbolt™ och när den ansluts direkt till en kompatibel DisplayPort över Thunderbolt I/O-porten, stöder adaptorn dessutom upplösningar upp till 1920x1200 (WUXGA).

MDP2DVIMM10B är en passiv adapter som kräver en dubbelläges DisplayPort-port (DisplayPort++). Det betyder att även DVI- och HDMI-signaler kan gå igenom porten.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut din befintliga DVI-visningsenhet (skärm, projektor) till en Mini DisplayPort-utenhet
- DVI-bildskärmen är perfekt för att användas som en andra bildskärm

Funktioner

- **MINI DISPLAYPORT TO DVI CABLE:** 10ft (3m) Mini DisplayPort 1.2 (HBR2) to DVI-D (digital only) single-link cable connects a DVI display | 1080p 60Hz or 4K 30Hz (monitor w/ HDMI clock rate); EDID pass-through ensures compatibility between source & display
- **HOST COMPATIBILITY:** Passive video converter supports mDP++ source including Thunderbolt 1 & 2 MacBooks, MacBook Air & Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, desktops (AMD FirePro/NVidia Quadro), laptops, mini itx computers, Intel NUC & docks
- **INTEGRERAD SKÄRMKABEL:** Mini DisplayPort till DVI-kabeladaptern har en tunn och flexibel utformning med adapterchip inbyggt i VGA-kontakten vilket minskar röran och ger en elegant installation på kontoret, styrelserummet eller hemmakontoret
- **ÖKA PRODUKTIVITETEN:** Anslut en DVI-bildskärm eller -projektor, eller lägg till en andra skärm till din arbetsstation med hjälp av denna mDP till VGA-skärmkabeladapter | Stöder DVI-skruvlåskabel för att förhindra oavsiktlig frånkoppling | mDP hane till DVI hane
- **EASY TO USE:** With no software or drivers required, the Mini DP to DVI converter cable/cord works with any OS including Windows, Ubuntu and macOS; Compatible with MiniDP devices like TB1/TB2 MacBooks with Mini DisplayPort

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Passiv
AV-ingång	Mini DisplayPort - 1.2
AV-utgång	DVI-D - Single-Link
Audio	Nej
Chipset-ID	NXP - 3361

Prestanda

Maximal kabellängd	10.0 ft [3.0 m]
Maximal digital upplösning	1920x1200 / 1080p
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	DVI - No Audio Support

	Medeltid mellan fel (MTBF)	2,405,577 timmar
Kontakt(er)	Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-stifts)
	Connector B	1 - DVI-D (25-stifts)
Särskilda anmärkningar/krav		
	System- och kabelkrav	DP++-porten (DisplayPort++) krävs från grafikkort eller videokälla för DVI- och HDMI®-signalöverföring
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Förvaringstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Luftfuktighet	40 %-85 %RH
Utseende		
	Färg	Svart
	Kabellängd	10.0 ft [3.0 m]
	Produktlängd	10.0 ft [3.0 m]
	Produktbredd	1.5 in [3.8 cm]
	Produkthöjd	0.6 in [1.5 cm]
	Produktvikt	5.1 oz [145.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	5.7 in [14.4 cm]
	Paketets bredd	7.8 in [19.8 cm]
	Paketets höjd	1.1 in [2.9 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	5.6 oz [158.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - Mini DisplayPort® till DVI-adapter

Warranty
Information

Warranty

3 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.