

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 3 m - Mini DP a DVI 1920x1200 - Bianco

Product ID: MDP2DVIMM10W



Il cavo adattatore Mini DisplayPort a DVI MDP2DVIMM10W consente di collegare la sorgente video Mini DP (PC desktop, laptop, Ultrabook e così via) direttamente a un monitor o proiettore DVI eliminando le spese per l'aggiornamento di un monitor dotato di Mini DisplayPort.

Il cavo adattatore ha una lunghezza di 3 m ed è dotato di connettori maschio a maschio che consentono di collegare la sorgente Mini DisplayPort direttamente a un display DVI senza richiedere ulteriori cavi.

Compatibile con Intel® Thunderbolt™, se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta Thunderbolt I/O, l'adattatore supporta risoluzioni fino a 1920x1200 (WUXGA).

MDP2DVIMM10W è un adattatore passivo che necessita di una porta DisplayPort in modalità doppia (DisplayPort++), ciò significa che anche i segnali DVI e HDMI possono essere trasmessi attraverso la porta.

Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ideale per l'utilizzo del monitor DVI come display secondario
- Consente di collegare il display DVI esistente (monitor, proiettore) a un dispositivo con uscita Mini DisplayPort

Features

- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 (WUXGA) e risoluzioni HDTV fino a 1080p
- Compatibile con i dispositivi Intel® Thunderbolt™ in grado di supportare un segnale DisplayPort
- 1 connettore Mini DisplayPort maschio, 1 connettore DVI maschio

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Passive
	Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2
	Uscita AV	DVI-D - Single-Link
	Audio	No
	ID chipset	NXP - 3361
Prestazioni	Lunghezza max cavo	10.0 ft [3.0 m]
	Risoluzioni digitali massime	1920x1200 / 1080p
	Widescreen supportato	Yes
	Specifiche audio	DVI - No Audio Support
Connettore/i	Connettore A	Mini-DisplayPort (20 pin)
	Connettore B	DVI-D (25 pin)
Note/requisiti speciali	Requisiti di sistema e cavi	Richiede una porta DP++ (DisplayPort++) dalla scheda video o dalla sorgente video per il pass-through del segnale DVI e HDMI®.
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Umidità	40% ~ 85% RH
Caratteristiche fisiche	Colore	Nero
	Lunghezza cavo	10.0 ft [3.0 m]
	Lunghezza prodotto	10.0 ft [3.0 m]
	Larghezza prodotto	1.5 in [37.000 mm]
	Altezza prodotto	0.6 in [15.000 mm]
	Peso prodotto	5.4 oz [154.000 g]
Informazioni	Package Length	8.7 in [2.2 cm]

confezione

Package Width	7.9 in [2.0 cm]
Package Height	0.7 in [18.000 mm]
Peso spedizione (confezione)	5.8 oz [164.000 g]

Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	Adattatore Mini DisplayPort® a DVI
-------------------------------	--------------------------	------------------------------------

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

