

## Cable de 91cm Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro

ID del Producto: MDP2DVIMM3B



El cable adaptador Mini DisplayPort a DVI, modelo MDP2DVIMM3B, permite la conexión directa de una fuente de vídeo Mini DP (PC de escritorio, portátil, Ultrabook, etc.) con un monitor o proyector DVI, lo cual evita el gasto de actualización a un monitor con Mini DisplayPort disponible.

Este cable adaptador tiene una longitud de 91 cm e incluye conectores macho a macho, lo cual permite conectar una fuente Mini DisplayPort directamente a una pantalla DVI sin que se requieran otros cables.

Compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt, el adaptador admite resoluciones de hasta 1920x1200 (WUXGA).

MDP2DVIMM3B es un adaptador pasivo que requiere un puerto DisplayPort port (DisplayPort++) de modo dual, lo cual significa que las señales DVI y HDMI también pueden transferirse a través del puerto.

Avalado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Conexión de un monitor DVI existente a un dispositivo (monitor, proyector) de salida Mini DisplayPort
- Ideal para usar su monitor DVI como pantalla secundaria

## Características

- **CABLE DE MINI DP A DVI:** El cable de Mini DP 1.2 (HBR2) a DVI-D monoenlace de 0,9 m se conecta una pantalla DVI | 1080p a 60Hz o 4K a 30Hz (monitor con velocidad de reloj HDMI). El paso de EDID asegura la compatibilidad entre la fuente y la pantalla
- **HOST COMPATIBILITY:** Passive video converter supports mDP++ source including Thunderbolt 1 & 2 MacBooks, MacBook Air & Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, desktops (AMD FirePro/NVidia Quadro), laptops, mini itx computers, Intel NUC & docks
- **INTEGRATED DISPLAY CABLE:** Mini DisplayPort to DVI adapter cable has slim & flexible design with adapter chip built into VGA connector reducing clutter & providing a tidy install in the office, boardroom or home office
- **INCREASE PRODUCTIVITY:** Connect a DVI monitor or projector, or add a second display to your workstation using the mDP to VGA display adapter cable | Supports DVI screw locking cable to prevent accidental disconnection | mDP male to DVI male
- **EASY TO USE:** With no software or drivers required, the Mini DP to DVI converter cable/cord works with any OS including Windows, Ubuntu and macOS; Compatible with MiniDP devices like TB1/TB2 MacBooks with Mini DisplayPort

---

### Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Pasivo
Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.2
Salida A/V	DVI-D - Single-Link
Soporte de Audio	No
ID del Conjunto de Chips	NXP - 3361

---

### Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	36.0 in [91.5 cm]
Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p
Pantalla Plana Soportada	Sí

	Especificaciones de Audio	DVI - No Audio Support
	MTBF	2,405,577 horas
<hr/>		
Conector(es)		
	Conector A	Mini DisplayPort (20 pines)
	Conector B	DVI-D (25 pines)
<hr/>		
Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	Se requiere un puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta gráfica o la fuente de vídeo para la transferencia de señal DVI y HDMI®.
<hr/>		
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura de Almacenamiento	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Humedad	HR 40% ~ 85%
<hr/>		
Características Físicas		
	Color	Negro
	Longitud del Cable	36.0 in [91.5 cm]
	Longitud del Producto	36.2 in [92.0 cm]
	Ancho del Producto	1.5 in [38.0 mm]
	Altura del Producto	0.6 in [15.0 mm]
	Peso del Producto	2.5 oz [69.4 g]
<hr/>		
Información de la Caja		
	Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
	Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
	Altura de la Caja	0.7 in [17.0 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 3.0 oz [86.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja Adaptador Mini DisplayPort® a DVI

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

