

Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920x1200 - 91cm

N° de produit: MDP2DVIMM3B



Le câble adaptateur Mini DisplayPort vers DVI MDP2DVIMM3B vous permet de connecter votre source vidéo Mini DisplayPort (PC de bureau, ordinateur portable, Ultrabook™, etc.) à un écran ou vidéoprojecteur DVI, et d'éliminer ainsi les coûts engendrés par l'achat d'un écran compatible Mini DisplayPort.

Le câble adaptateur mesure 1 m de long, et comporte des connecteurs mâle/mâle, vous permettant de connecter directement votre source Mini DisplayPort à un écran DVI sans qu'un câble additionnel ne soit requis.

Compatible avec Intel® Thunderbolt™, lorsqu'il est directement connecté à un port E/S DisplayPort sur Thunderbolt, cet adaptateur prend en charge des résolutions d'écran pouvant atteindre 1920 x 1200 (WUXGA).

Le MDP2DVIMM3B est un adaptateur passif qui requiert un port DisplayPort multimode (DisplayPort++), ce qui signifie que les signaux DVI et HDMI peuvent également être transmis via le port.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Connectez votre écran DVI existant (écran, vidéoprojecteur) à un périphérique de sortie Mini DisplayPort

- Idéal dans un cadre d'utilisation avec votre moniteur DVI en tant qu'écran secondaire.

Spécifications techniques

- 1 connecteur Mini DisplayPort mâle, 1 connecteur DVI mâle
- Prise en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200 (WUXGA) et HDTV jusqu'à 1080p
- Compatible avec des dispositifs Intel® Thunderbolt™ capables de fournir un signal DisplayPort

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Passif
Entrée AV	Mini DisplayPort - 1.2
Sortie AV	DVI-D - Single-Link
Prise en charge audio	Non
ID du chipset	NXP - 3361

Performance

Longueur max. de câble	36.0 in [91.5 cm]
Résolutions numériques max.	1920x1200 / 1080p
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	DVI - No Audio Support
MTBF	2,405,577 heures

Connecteur(s)

Connecteur A	Mini-DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	DVI-D (25 broches)

Notes



spéciales /
Configuration

Configurations du système et du câblage Carte vidéo ou source vidéo avec Port DP++ (DisplayPort++) nécessaire pour la transmission des signaux DVI et HDMI®

Conditions
environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 40 % ~ 85 %

Caractéristiques
physiques

Couleur	Noir
Longueur de câble	36.0 in [91.5 cm]
Longueur du produit	36.2 in [92.0 cm]
Largeur du produit	1.5 in [38.0 mm]
Hauteur du produit	0.6 in [15.0 mm]
Poids du produit	2.5 oz [69.4 g]

Informations
d'emballage

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.7 in [17.0 mm]
Poids brut	3.0 oz [86.0 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet Adaptateur Mini DisplayPort® vers DVI

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis