

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 91 cm - Mini DP a DVI  
1920x1200 - Nero

ID prodotto: MDP2DVIMM3B



Il cavo adattatore Mini DisplayPort a DVI MDP2DVIMM3B consente di collegare la sorgente video Mini DP (PC desktop, laptop, Ultrabook™ e così via) direttamente a un monitor o proiettore DVI eliminando le spese per l'aggiornamento di un monitor dotato di Mini DisplayPort.

Il cavo adattatore ha una lunghezza di 1 m ed è dotato di connettori maschio a maschio che consentono di collegare la sorgente Mini DisplayPort direttamente a un display DVI senza richiedere ulteriori cavi.

Compatibile con Intel® Thunderbolt™, se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta Thunderbolt I/O, l'adattatore supporta risoluzioni fino a 1920x1200 (WUXGA).

MDP2DVIMM3B è un adattatore passivo che necessita di una porta DisplayPort in doppia modalità (DisplayPort++), ciò significa che anche i segnali DVI e HDMI possono essere trasmessi attraverso la porta.

Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Consente di collegare il display DVI esistente (monitor, proiettore) a un dispositivo con uscita Mini DisplayPort
- Ideale per l'utilizzo del monitor DVI come display secondario

## Caratteristiche

- 1 connettore Mini DisplayPort maschio, 1 connettore DVI maschio
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 (WUXGA) e risoluzioni HDTV fino a 1080p
- Compatibile con i dispositivi Intel® Thunderbolt™ in grado di supportare un segnale DisplayPort

---

### Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Passivo
Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2
Uscita AV	DVI-D - Single-Link
Audio	No
ID chipset	NXP - 3361

---

### Prestazioni

Lunghezza max cavo	36.0 in [91.5 cm]
Risoluzioni digitali massime	1920x1200 / 1080p
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	DVI - No Audio Support
MTBF	2,405,577 ore

---

### Connettore/i

Connettore A	Mini-DisplayPort (20 pin)
Connettore B	DVI-D (25 pin)

---

### Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Richiede una porta DP++ (DisplayPort++) dalla scheda video o dalla sorgente video per il pass-through del segnale DVI e
-----------------------------	---



HDMI®.

---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Umidità	40% ~ 85% RH

---

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza cavo	36.0 in [91.5 cm]
Lunghezza prodotto	36.2 in [92.0 cm]
Larghezza prodotto	1.5 in [38.0 mm]
Altezza prodotto	0.6 in [15.0 mm]
Peso prodotto	2.5 oz [69.4 g]

---

Informazioni confezione

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.7 in [17.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	3.0 oz [86.0 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Adattatore Mini DisplayPort® a DVI
--------------------------	------------------------------------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

