

1 m lange Mini DisplayPort-naar-DVI-adapterconverteerkabel – Mini DP-naar-DVI
1920x1200 - zwart

Productcode: MDP2DVIMM3B



Met de MDP2DVIMM3B Mini DisplayPort-naar-DVI-adapterkabel kunt uw Mini DP-videobron (desktop, laptop, Ultrabook™ etc.) direct aansluiten op een DVI-monitor of -projector, waardoor een upgrade naar een voor mini-DisplayPort geschikte monitor vervalt.

De adapterkabel is 1 m lang en heeft mannelijke naar mannelijke connectors, waardoor u uw Mini DisplayPort-bron direct kunt aansluiten op een DVI-scherm zonder dat aanvullende kabels vereist zijn.

De adapter is compatibel met Intel® Thunderbolt™, bij directe aansluiting op een ondersteunende DisplayPort-over-Thunderbolt I/O-poort en ondersteunt resoluties tot 1920x1200 (WUXGA).

MDP2DVIMM3B is een passieve adapter waarvoor een dual-mode DisplayPort-poort (DisplayPort++) vereist is. Zo kunnen DVI- en HDMI-signalen ook door de poort worden geleid.

Gedekt door een StarTech.com 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Ideaal om uw DVI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm
- Sluit uw bestaande DVI-scherm (monitor, projector) aan op een Mini DisplayPort-uitvoerapparaat

Eigenschappen

- Ondersteunt resoluties tot 1920x1200 (WUXGA) en HDTV-resoluties tot 1080p
- Compatibel met Intel® Thunderbolt™-apparaten die geschikt zijn voor het verzenden van een DisplayPort-sigitaal
- 1 mannelijke Mini DisplayPort-connector, 1 mannelijke DVI-connector

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Passief
AV-ingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	DVI-D - Single-Link
Audio	Nee
Chipsetcode	NXP - 3361

Prestaties

Maximale kabellengte	36.0 in [91.5 cm]
Maximale digitale resoluties	1920x1200 / 1080p
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	DVI - No Audio Support
MTBF	2,405,577 uren

Connector(en)

Connector A	Mini-DisplayPort (20-polig)
Connector B	DVI-D (25-polig)

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	DP++ (DisplayPort++)-poort is vereist op de videokaart of videobron voor DVI- en HDMI®-signaaldoorvoer.
----------------------------	---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Vochtigheid	40% - 85% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	36.0 in [91.5 cm]
Lengte product	36.2 in [92.0 cm]
Breedte product	1.5 in [38.0 mm]
Hoogte product	0.6 in [15.0 mm]
Gewicht product	2.5 oz [69.4 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.7 in [17.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.0 oz [86.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	Mini DisplayPort® naar DVI Adapter
-------------	------------------------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

